

**Artikelnummer:** 308648

**Kurzbeschreibung:** Rvs-duwwagen met opklapbare beugel en hoog laadvlak, 840 x 500 mm

**Langbeschreibung:** Rvs-duwwagen met opklapbare beugel en hoog laadvlak, 840 x 500 mm: Perfect als serveerwagen in keukens en restaurants, voedselveilig en hygiënisch onberispelijk. Levering in kartonnen doos, eenvoudig zelf te monteren. Gemaakt van roestvrij staal 18/0. Ingeschroefde en diepgetrokken laadvlakken met omtrekrand en grote radii (zonder vuilophoeken). Gevoerd met anti-trommelvoering. [ul]<li> Stuurwielen met grijsblauwe niet-strepende grijsblauwe banden, waarvan 2 geremd volgens de Europese norm EN 1757-3, massieve doorbuigingswielen beschermen tegen beschadigingen.</li><li> Laadoppervlak: B 840 x D 500 mm </li><li> Buitenafmetingen: B 880 x D 500 mm </li><li> Hoogte laadoppervlak: 470 mm </li><li> Hoogte duwbeugel: 940 mm </li><li> Draagvermogen: 150 kg </li><li> Wiel a": 100 mm </li><li> Eigen gewicht: 10 kg</li>[ul]

