

Artikelnummer: 36662

Kurzbeschreibung: Insteekstelling, H 2300 x B 1600 x D 350 mm, gegalvaniseerd

Langbeschrijving: Legbordstelling, H 2300 x D 350 mm, gegalvaniseerd: Individuele oplossingen. Stellingkasten in variabel modulair systeem met optimaal gebruik van de ruimte, hoogte 2300 mm, diepte 350 mm, breedte van 1000 tot 2600 mm. Met deze complete kasten maakt u optimaal gebruik van de beschikbare opslagruimte. Te bestellen in verzinkte uitvoering.



De planken zijn in een raster van 100 mm in hoogte verstelbaar. Uniforme uitvoering:

- Veldbelasting: 500 kg
- Draagvermogen elke plank: 85 kg bij gelijkmatig verdeelde vracht
- Stellingbreedte van 1000 en 1200 mm: 1 basiskast, 6 planken
- Stellingbreedte van 1400 mm: 1 basiskast van 800 mm breed en 1 aanbouwrek van 600 mm breed
- 12 planken
- Stellingbreedte van 1600 mm: 1 basiskast van 800 mm breed en 1 aanbouwrek van 800 mm breed
- 12 planken
- Stellingbreedte van 1800 mm: 1 basiskast van 1000 mm breed en 1 aanbouwrek van 800 mm breed
- 12 planken
- Stellingbreedte van 2000 mm: 1 basiskast van 1000 mm breed en 1 aanbouwrek van 1000 mm breed
- 12 planken
- Stellingbreedte van 2200 mm: 1 basiskast van 1200 mm breed en 1 aanbouwrek van 1000 mm breed
- 12 planken
- Stellingbreedte van 2400 mm: 1 basiskast van 1200 mm breed en 1 aanbouwrek van 1200 mm breed
- 12 planken
- Stellingbreedte van 2600 mm: 1 basiskast, van 1000 mm breed en 2 aanbouwkasten, elke van 800 mm breed
- 18 planken

Veiligheidsadvies: Stellingen met hoogte-/diepteverhouding ≥ 5 : 1 tegen kantelen beveiligen (wand- of vloerverankering).

