

## Kabeltrommel Ø 500mm

PUR-OB 3x0,34 gelb 500m

Kabeltrommel (500 m)  
PUR/PVC  
3 × 0.34 mm<sup>2</sup>, gelb  
Schleppkettentauglich  
2 Mio.

### [Link zum Produkt](#)

#### Abbildungen




Abbildung stellvertretend

#### Leitungen

Kabelnummer	023
Aderzahl/-querschnitt	3 × 0.34 mm <sup>2</sup>
Aderisolation	PVC (br, bl, sw)
Schleppkettenwerte	2 Mio.
Mantelfarbe	gelb
Shore-Härte Außenmantel	85 ± 5A
Material (Mantel)	PUR/PVC (UL/CSA)
Außendurchmesser	ca. 4.9 mm
Biegeradius (fest)	10 × Außen-Ø
Biegeradius (bewegt)	15 × Außen-Ø
Temperaturbereich (fest)	-30...+80 °C
Temperaturbereich (bewegt)	-5...+80 °C

#### Kaufmännische Daten

Mindestbestellmenge	1
Ursprungsland	DE
Zolltarifnummer	85444995