



Descrizione

Taniche industriali da 5 litri con tappo (con anello anti-manomissione), colore naturale, di polietilene infrangibile (HD-PE)

- Con omologazione UN per il trasporto di merci pericolose
- Forma compatta - Maneggevoli e impilabili
- Buona resistenza chimica ad acidi, soluzioni alcaline ed altre sostanze chimiche
- Idoneità per alimenti, resistenza alla temperatura: da -20 °C a +70 °C e senza bisfenolo A (BPA)
- per contrassegnare taniche piene di carburante (secondo il regolamento GHS e ADR) consigliamo le nostre etichette adesive per taniche cod.art. 306100
- Accessori a parte: Rubinetto di scarico con raccordo filettato DIN 45 cod. art. 550600 e ausilio di riempimento cod.art. 819351
- N° omologazione 3H1/Y1.9/130/--/A/PA-03/417130/AMO
- w = Ø interno dell'apertura di riempimento = 34 mm
- a = filettatura Ø esterno = DIN 45
- P=profondità=145 mm L=larghezza=195 mm A=altezza=252 mm

Informazioni:

Articolo

Codice dell'articolo	426201
GTIN	4007228426205
Tariffa doganale	39233090
Unità di imballaggio	12

Colore	naturale
Volume in L	5
Peso (kg)	0,19
P x L x A (mm)	145 x 195 x 252

Imballaggio esterno

Contenuto in pezzi	12
--------------------	-----------

Peso lordo unità di imballaggio kg	2,28
------------------------------------	-------------

Pallet

Numero di scatole	16
Numero di strati	4
P x L x A (mm)	1,2 x 0,8 x 1,158

Cartoni per strato	4
Peso (kg)	56,48