



## Descrizione

Taniche industriali da 5 litri con tappo (con anello anti-manomissione), colore naturale, di polietilene infrangibile (HD-PE)

- Con omologazione UN per il trasporto di merci pericolose
- Forma compatta - Maneggevoli e impilabili
- Buona resistenza chimica ad acidi, soluzioni alcaline ed altre sostanze chimiche
- Idoneità per alimenti, resistenza alla temperatura: da -20 °C a +70 °C e senza bisfenolo A (BPA)
- per contrassegnare taniche piene di carburante (secondo il regolamento GHS e ADR) consigliamo le nostre etichette adesive per taniche cod.art. 306100
- Accessori a parte: Rubinetto di scarico con raccordo filettato DIN 45 cod. art. 550600 e ausilio di riempimento cod.art. 819351
- N° omologazione 3H1/Y1.9/130/--/A/PA-03/417130/AMO
- w = Ø interno dell'apertura di riempimento = 34 mm
- a = filettatura Ø esterno = DIN 45
- P=profondità=145 mm L=larghezza=195 mm A=altezza=252 mm

## Informazioni:

### Articolo

Codice dell'articolo	<b>426201</b>
GTIN	<b>4007228426205</b>
Tariffa doganale	<b>39233090</b>
Unità di imballaggio	<b>12</b>

Colore	<b>naturale</b>
Volume in L	<b>5</b>
Peso (kg)	<b>0,19</b>
P x L x A (mm)	<b>145 x 195 x 252</b>

### Imballaggio esterno

Contenuto in pezzi	<b>12</b>
P x L x A (mm)	___ <b>LAENGE_KARTON</b> ___ x ___ <b>BREITE_KARTON</b> ___ x ___ <b>HOEHE_KARTON</b> ___

Peso lordo unità di imballaggio kg	<b>2,28</b>
------------------------------------	-------------

### Pallet

Numero di scatole	<b>16</b>
Numero di strati	<b>4</b>
P x L x A (mm)	<b>1,2 x 0,8 x 1,158</b>

Cartoni per strato	<b>4</b>
Peso (kg)	<b>56,48</b>