



## Leírás:

PREMIUM üzemanyagkanna, 5 literes, fekete, HD-PE, UN-engedéllyel benzin, gázolaj és egyéb veszélyes anyagok tárolására

- megfelel a legszigorúbb biztonsági követelményeknek, robusztus és ütésálló
- kiváló minőség - különösen alacsony szivárgás (szagsemleges)
- TÜV által bevizsgált termék, E10-es üzemanyagokhoz használható
- kannatestbe beépített kifolyócsővel, félretankolás elleni védelemmel ellátott, dízelmotoros járművekhez (cikksz.: 819100)
- kifolyócsővel és elveszítetetlen, gyerekbiztos csavaros zárósapkával, piros
- az üzemanyaggal töltött kannák azonosításához (a GHS előírás és az ADR szerint) ajánljuk veszélyességi címkézési címkéinket Art.-No. 306100
- nincsenek rozsdarészecskék és alacsonyabb a termikus diffúzió a fémkannákhoz képest
- kérésre kapható: logózva, címkézve, egyedi színben is rendelhető
- külön tartozékok és pótalkatrészek állnak rendelkezésre, pl. biztonsági töltőrendszerek, kimeneti csövek, veszélyességi címkék (306100)
- Jóváhagyás száma. UN 3H1/Y/120/./D/BAM 15505-huen
- w = a töltőnyílás belső átmérője = 29 mm / a = menet belső átmérője = 38 mm
- t=mélység=147 mm b=szélesség=265 mm h=magasság=247 mm Meghúzási nyomaték: Erős

## Információk:

### Cikk

Cikkszám	<b>800300</b>
GTIN	<b>4007228800302</b>
Vámtarifa	<b>39233090</b>
Csomagolási egység (PU)	<b>12</b>

szín	<b>fekete/szürke</b>
Térfogat L-ben	<b>5</b>
Súly (kg)	<b>0,53</b>
M x S x M (mm)	<b>147 x 265 x 247</b>

### Külső csomagolás

Tartalom darabokban megadva	<b>12</b>
M x S x M (mm)	<b>805 x 605 x 270</b>

KE bruttó tömege, kg	<b>7,22</b>
----------------------	-------------

### Paletta

Dobozok száma	<b>16</b>
Rétegek száma	<b>8</b>
M x S x M (m)	<b>1,2 x 0,8 x 2,31</b>

Kartonok száma rétegenként	<b>2</b>
Súly (kg)	<b>135,52</b>