

**Artikelnummer:** 136880

**Kurzbeschreibung:** Haaga Kehrmaschine 477 Profi, manuell, Kehrfläche ab 1000 m<sup>-2</sup>, Behältervolumen 50 L

**Langbeschreibung:** Haaga Kehrmaschine 477 Profi, manuell, Kehrfläche ab 1000 m<sup>-2</sup>, Behältervolumen 50 L: Haaga Kehrmaschine 477 Profi, manuell, Kehrfläche ab 1000 m<sup>-2</sup>, Behältervolumen 50 L Die Haaga Kehrmaschine 477 Profi ist ausgestattet mit einem manuellen Bürstenantrieb und bietet ein Behältervolumen von 50 Litern. Dabei eignet sich die Haaga Kehrmaschine 477 Profi für Kehrflächen ab 1000 m<sup>-2</sup>. Die Haaga Kehrmaschine 477 Profi ist geeignet für eine Kehrfläche ab 1000 m<sup>-2</sup> und somit ideal für

den gewerblichen Einsatz, etwa in Fabrik- oder Gewerbehöfen, Hallen und großen Parkplätzen. Die Haaga Kehrmaschine 477 Profi bietet eine Kehrbreite von 770 mm bei einer Kehrleistung von 3000 m<sup>-2</sup>/h. Die Haaga Kehrmaschine 477 Profi hat einen manuellen Bürstenantrieb, verfügt über eine Bürstendruckregulierung und bietet beidseitig überstehende Tellerbeser. Die Bürsten der Kehrmaschine können auch stufenlos höhenverstellbar werden. Dank des geringen Eigengewichts ist die Haaga Kehrmaschine 477 Profi extrem wendig und kann durch die senkrechte Lagerung auch platzsparend verwahrt werden. Die Haaga Kehrmaschine 477 Profi wird mit einer Feinschmutzkehrwalze sowie 2 Spezialfiltern geliefert. Zudem fasst der Behälter 50 Liter. Die Haaga Kehrmaschine 477 Profi hat ein leichtgängiges, schmutzgeschütztes Getriebe ohne anfällige Riemen. Weitere Details: Für den gewerblichen Einsatz wie z.B. an Fabrik- und Gewerbehöfen, Lager, Fertigungshallen und auf großen Parkplätzen Geeignet für eine Kehrfläche ab 1000 m<sup>-2</sup> Antrieb aller Bürsten über haltbare, leichtgängige Getriebe ohne anfällige Riemen Senkrechte, platzsparende Lagerung (nur 0,25 m<sup>-2</sup>), ohne dass der Schmutz herausfällt Bürstendruckregulierung Geringes Gewicht, dadurch extrem wendig Kehrt trockenes und nasses Laub Störungsfreier, riemenloser Betrieb ISweep Bürstenantrieb: manuell Kehrbreite: 770 mm Behältervolumen: max. 50 L Kehrleistung: 3.000 m<sup>-2</sup>/h Tellerbesen-System Turbo-Kehrsystem Beidseitig überstehende Tellerbesen Seitenführung: einseitig Bürsten-Höhenverstellung: stufenlos Bürsten-Niederhalter Schmutzgeschütztes Getriebe Höhenverstellbarer Teleskop-Schiebebügel (90 a'çâ,-â€œ 95 a'çâ,-â€œ 100) Feinschmutzkehrwalze 2 Spezialfilter 4 Jahre Garantie auf den Besenverschleiss Masse: L 840 x B 280 x H 770 mm Gewicht: 15.700 g



**EAN/GTIN:** 4034546002538