

Artikelnummer: 22080

Kurzbeschreibung: Schäfer Shop Select Umweltschrank, Stahl, B 950 x T 500 x H 1935 mm, 2 Einlegewannen & 1 WHG-Wanne a' 18 l, mit Sicherheitsfach Typ 30

Langbeschreibung: Dieser Umweltschrank mit einwandiger Stahlkonstruktion und einer verstärkten Doppelflügeltür mit Drehgriff und Sicherheitsschloss ist für Langlebigkeit und höchste Sicherheit ausgelegt. Sein Innenraum bietet flexible Lageroptionen. Es stehen zur Verfügung: Zwei verzinkte Einlegewannen sowie eine verzinkte Auffangwanne zur Lagerung von wassergefährdenden Stoffen nach WHG. Die Wannen sind höhenverstellbar im Raster von 25 mm und fassen 18 Liter. Ein separates, 30 Minuten feuerbeständiges Sicherheitsfach zur vorschriftsmässigen Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäss EN 14470-1 ermöglicht die zusätzliche Aufbewahrung von bis zu 50 Litern entzündlicher bis hochentzündlicher Flüssigkeiten.
Wichtige Details:

1x verstärkte Doppelflügeltür:

Innenliegende Scharniere, geräuschkämpfende Gummipuffer
Schubstangenverschluss mit Drehgriff
Sicherheitszylinderschloss inkl. 2 Schlüssel

2x Einlegewannen und 1x WHG-Auffangwanne:

Verzinkt, flüssigkeitsdicht verschweisst
Höhenverstellbar im Raster von 25 mm
Für wassergefährdende Stoffe
Auffangvolumen: 18 l
Tragkraft: 50 kg (bei verteilter Last)

Sicherheitsfach Typ 30:

30 Minuten feuerbeständig (DIN EN 14470-1)
Für entzündliche, hochentzündliche Flüssigkeiten
Bis zu 50 l in Kleingebinden bis 4,5 l
Gem. Betriebssicherheitsvereinbarung (BetrSichV), Technische Regeln für brennbare Flüssigkeiten (TRbF, Anhang L.2)
2 selbstschliessende Flügeltüren
Abluftanschluss zur technischen Entlüftung des Sicherheitsfachs in der Schrankdecke
Stahlblech-Bodenwanne mit 5 Liter Auffangvolumen
Masse: B 805 x T 485 x H 405 mm

Korpus: Lichtgrau (RAL 7035)
Türen: Rubinrot (RAL 3003)
Masse: B 950 x T 500 x H 1935 mm
Gewicht: ca. 120 kg
Made in Germany

Hersteller: Schäfer Group

EAN/GTIN: 4051273716828

