

VALUE Tragbare digitale Inspektionskamera mit Schwanenhals und LCD-Monitor

Artikelnummer	13.99.3008
Hersteller	VALUE
Hersteller-Art.-Nr.	13.99.3008
EAN (Einzelstück)	7630049611948



Ideal für die detaillierte visuelle Inspektion an engen Stellen, in der Automobilwartung, in der Elektroreparatur, in Sanitäranwendungen und für die visuelle Inspektion von sonst unzugänglichen oder schwer zugänglichen Stellen.

- Benutzerfreundliches, leichtes und handliches Griffdesign
- Eine einzigartige Art des Aufwickelns erleichtert die Bedienung durch den Benutzer
- Das flexible Kabel kann in viele Formen gebogen werden, um in sonst unerreichbare Bereiche zu passen
- Das Imagingkabel kann um die Kamera gewickelt werden, um es bequem in einer Tasche zu verstauen
- Wasserdicht nach IP67 (Kamerakopf und Imagingkabel) - halten nassen Umgebungen stand
- Der ca. 11 cm (4,3") große LCD-Bildschirm macht die visuelle Inspektion klarer und einfacher
- Hochwertige CMOS-Sensorauflösung von 640x480 Pixel
- Der Sichtwinkel der optischen Linse beträgt $45\pm 5^\circ$
- Der Sonden-Durchmesser beträgt 8 mm
- Der Kamerakopf ist mit drei Zubehörteilen ausgestattet, darunter Magnetspitze, Spiegelspitze und Haken
- Stromversorgung durch 4x AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Max. 77 cm Kabellänge

Technische Daten

Hersteller	VALUE
Produktgruppe	Tester

Produkttyp	Allround Kamera
------------	-----------------

Farbe	schwarz
-------	---------

Gewicht	308.1 g
---------	---------

Verpackungshöhe	60 mm
-----------------	-------

Verpackungsbreite	150 mm
-------------------	--------

Verpackungstiefe	230 mm
------------------	--------

Paketgewicht	0.4 kg
--------------	--------