


ROLINE LineSecure III 2000R - Line Interaktive USV, 19" Rackversion

Artikelnummer	19.40.1128
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	19.40.1128
EAN (Einzelstück)	7630049628021



Die ROLINE USV Serie LineSecure arbeitet in line-interaktiver Technik und wird überall dort eingesetzt, wo eine vernünftige Absicherung gewährleistet werden soll.

Die LineSecure III USV-Serie mit intelligentem Design und reinem Sinusausgang für angeschlossene Anwendungen ist die beste Wahl für Büro-, SOHO- und Heimanwendungen. Sie bietet einen hochwertigen reinen Sinus-Ausgang für angeschlossene kritische Geräte. Zusätzlich mit einem AVR (Automatic Voltage Regulator) ausgestattet, der schwankende Spannungen wie Über- und Unterspannungen sowie andere Spannungsprobleme stabilisiert und eine stabile Ausgangsspannung für die wichtigsten Geräte liefert. Die LS III-Serie ist mit einer farbigen LCD-Anzeige ausgestattet, die den USV-Status anzeigt und die Benutzerfreundlichkeit erhöht. Die LS III-Serie bietet Stromschutz, einschließlich Überlast-, Überspannungs- und Kurzschlussschutz. Über den USB-Anschluss ermöglicht sie die Überwachung des USV-Status, die Planung von USV-Ereignissen und die sofortige Benachrichtigung über ein Computersystem oder ein tragbares Gerät. Weiterhin einen Steckplatz für eine SNMP/Web-Karte.

In Bereichen mit starken Spannungsschwankungen regelt die USV über die Buck und Boost Regelung die Differenzen der Eingangs- zur Sollspannung aus. Das Batteriemangement überwacht die Batterien der USV und lädt diese nur wenn erforderlich; das führt zu einer Verlängerung der Lebensdauer der Batterien um bis zu 50%.

- RS232 Schnittstelle
- USB Schnittstelle
- Betriebsanzeige über LCD Panel

- Batteriemanagement
- Automatische Spannungsregulierung
- Tel/Modem-Schutz
- SNMP/WEB über optionalen LAN-Adapter
- Sinus-Ausgang

Ersatzbatterien

2 x 19491209 Spezialbatterie für USV 12V 09Ah

Technische Daten	
Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	USV
Produkttyp	UPS Line Interactive, Rackmount
Farbe	schwarz
Lieferumfang	USV, Software, Kabelsatz (19" Rail Kit nicht im Lieferumfang > siehe Zubehör!)
Klassifikation nach IEC 62040-3	VI-SS-333
USV Technologie	Line Interactive
Leistungsklasse	2000 ... 3000 VA
Leistung (VA/W)	2000 / 1600
Wirkungsgrad	95 %
Überbrückungszeit	3 min
Stützzeit bei Voll/Halblast	3 / 6 min
Abmessungen (HxBxT)	84 x 483 x 430
Bauform	Rackmount
Spannung (Eingang)	230V +- 10%
Spannung (Ausgang)	230V
Frequenz	50Hz
Anschlussart (Eingang)	Kaltgeräte IEC320 C14
Ausgänge	8
Anschlussart (Ausgang)	8 x Kaltgeräte IEC320 C13
Phasen Ein/Ausgang	230V/230V / 50Hz

Überspannungsschutz	EMI,- RFI-Filter
Max. Anzahl Laufzeiterweiterungseinheiten	0
Laufzeiterweiterungseinheit	--
Slots für Adapter	1
Einschubslot für Adapterkarte	1
Geräuschpegel	40dBA
Schnittstellen	USB, RS232
RS-232 Schnittstelle	ja
USB 2.0 Schnittstelle	ja
Hot Swap Batterien	nein
Bypass	nein
Zusätzlicher Überspannungsschutz	Telefon/Fax
Betriebsanzeige	Display
Betriebsanzeige LED	--
Betriebsanzeige Display	LCD
inkl. Management Software OS	Windows
Interne Kühlung	Aktiv, Lüfter
Umgebungstemperatur	0-40°C
Betriebstemperatur min.	0 °C
Betriebstemperatur max.	40 °C
Höhe	84 mm
Breite	428 mm
Tiefe	431 mm
Gewicht	18.9 kg
Verpackungshöhe	200 mm
Verpackungsbreite	600 mm
Verpackungstiefe	600 mm

Paketgewicht

22 kg