


VALUE Patchkabel Kat.6 (Class E) UTP, grün, 5 m

| | |
|----------------------------|---------------|
| Artikelnummer | 21.99.1563 |
| Hersteller | VALUE |
| Hersteller-Art.-Nr. | 21.99.1563 |
| EAN (Einzelstück) | 7611990177905 |



Konfektioniertes ungeschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel der Kategorie 6 mit RJ-45 Steckern auf beiden Seiten.

Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen.

Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern. Aufbau: 8 Adern Litze. Vergoldete Kontakte.

Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden: 21.99.0995 VALUE UTP Kat. 6/Class E Massivdraht Installationskabel, 25.99.8394/25.99.8494 VALUE Kat. 6 /Class E Auf-/Unterputzdosen, 26.99.0351/26.99.0352 VALUE Kat. 6/Class E 19" Patchpanel schwarz/grau, 21.99.0905 VALUE UTP Patchkabel Kat. 6. Produktkombination wurde in unserem hauseigenen Prüflabor nach Klasse E im Channel von 100m gemessen.

Technische Daten

| | |
|---------------|--------------------|
| Hersteller | VALUE |
| Produktgruppe | Twisted Pair Kabel |
| Produkttyp | UTP Patchkabel |
| Farbe | grün |

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Länge | 5 m |
| Schirmungstyp | UTP |
| Übertragungsqualität | Cat6 / Class E |
| Impedanz | 100 Ohm |
| Anzahl Adern | 8 |
| Aderntyp | Litze |
| Gekreuzt | nein |
| Farbe (Tülle) | grün |
| Kabel LSOH | nein |
| Seite 1 Typ des Anschlusses | RJ-45 |
| Seite 1 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Seite 2 Typ des Anschlusses | RJ-45 |
| Seite 2 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Steckertyp RJ45 | Standard |
| Gewicht | 135.4 g |
| Verpackungshöhe | 25 mm |
| Verpackungsbreite | 140 mm |
| Verpackungstiefe | 140 mm |
| Paketgewicht | 0.174 kg |