

B-Safety LED-Notausgangszeichenleuchte

Symbol/Text: "Notausgang", Pfeil
rechts/links, Decke, Höhe x Breite x
Tiefe 213 x 274 x 40 mm

Artikelnummer: 139276



B-Safety LED-Notausgangszeichenleuchte

zur Deckenmontage

LED-Notausgangszeichenleuchte

- Symbol/Text: "Notausgang"
- Pfeil rechts/links
- Decke
- Aus Plexiglas, Gehäuse aus Aluminium
- Schutzart IP40: Fremdkörper > 1mm, kein Wasserschutz
- Funktionen: AUTOTEST-Funktion und umschaltbar von Dauer- auf Bereitschaftsschaltung
- Erkennungsweite 27 m
- Dauer Notlicht 3 h
- Spannungsversorgung über Netzbetrieb 230V AC/ Akku
- Höhe x Breite x Tiefe 213 x 274 x 40 mm
- Einzelbatterie-Notleuchte gemäß DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838
- Lieferumfang: Standardsatz Hinweisschilder

Technische Details

Verkehrssicherung	Sicherheitskennzeichnung	Spannungsversorgung	Netzbetrieb 230V AC/ Akku
Sicherheitskennzeichnung	LED- Rettungszeichenleuchte	Sicherheitsmarkierung Funktion	AUTOTEST, Umschaltung
Darstellung	Symbol	LED	ja
Symbol/Text	Notausgang	Höhe	213 mm
Richtungsangabe	rechts/links	Breite	274 mm
Norm	Einzelbatterie-Notleuchte gemäß DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838	Tiefe	40 mm
IP Schutzart	40: Fremdkörper > 1mm, kein Wasserschutz	Lieferumfang	Standardsatz Hinweisschilder
Aufstellung/Montage	Decke	WEEE- Registrierungsnummer	DE85759272
Erkennungsweite	27 m	WEEE-Geräteart	Kleingerät KAT 5
Notlichtdauer	3 h	Marke laut EAR-Register	B-Safety
Material	Plexiglas	Gewicht	1,25 kg
Material Gehäuse	Aluminium		

Dazu passt auch ...

102039



Erste-Hilfe-Koffer, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus schlagzähem und beständigem ABS in orange, mit Wandhalterung