

## RAPIDLIFT Transportroller



Traglast 2000 kg, Ladefläche Länge x Breite 330 x 220 mm, Plattform mit Gummibelag, Gestell mit Lackierung in RAL2002 Blutorange, 8 Rollen



Artikelnummer: 141804



## RAPIDLIFT Schwerlast-Transportroller

Traglast 2000 kg

Transportroller

- Traglast 2000 kg
- Ladefläche Länge x Breite 330 x 220 mm
- Tragplatte Länge x Breite 330 x 220 mm
- Plattform mit Gummibelag
- Gestell mit Lackierung in RAL2002 Blutorange
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- 8 Rollen
- Rad Ø 100 mm
- mit Nylon-Bereifung auf Nylon-Felge
- Naben mit Kugellager

### Technische Details

Transportgerät	Transportroller	Bereifung	Nylon
Rollertyp	Transportroller	Material Felge	Nylon
Traglast	2000 kg	Radlager	Kugellager
Länge Tragplatte	330 mm	Rollen Anzahl / Art	8 Rollen
Breite Tragplatte	220 mm	Durchmesser Rad	100 mm
Ladeflächenlänge	330 mm	Breite Rad	35 mm
Ladeflächenbreite	220 mm	Höhe	120 mm

Oberfläche Plattform	mit Gummibelag	Breite	228 mm
Material	Stahl	Oberfläche	lackiert
Material Verarbeitung	verschweißt	Farbe	blutorange // RAL2002
Lenkstange	nein	Gewicht	8 kg

## Dazu passt auch ...

149735		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 400 x 300 mm, Aus Polypropylen in grau/rot, Wände geschlossen, Boden geschlossen
215913		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 600 x 400 x 300 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße