

Rollcart Plattformwagen



Traglast 1200 kg, Ladefläche Länge x Breite 1380 x 880 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern, mit Elastik-Bereifung



Artikelnummer: 158044

Rollcart Plattformwagen

Ladefläche offen

Plattformwagen




- Traglast 1200 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1380 x 880 mm
- Ladehöhe 305 mm
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Stahlkonstruktion
- Höhe x Länge x Breite 305 x 1380 x 880 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- mit Elastik-Bereifung

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Wagentyp	Plattformwagen	Bereifung	Elastik
Traglast	1200 kg	Radlager	Kugellager
Ladehöhe	305 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Ladeflächenlänge	1380 mm	Durchmesser Rad	200 mm
Ladeflächenbreite	880 mm	Höhe	305 mm

Plattform Konstruktion	offen	Länge	1380 mm
Aufbauten	keine	Breite	880 mm
nestbar	nein	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Material	Stahl	Farbe	enzianblau // RAL5010
Euronorm	nein	Gewicht	51 kg
Schiebebügel	0 Stück		

Zubehör

158404		Schutzleiste für Plattformwagen, aus Kunststoff
158408	•	4 Lenkrollen (statt 2 Lenk-/2 Bockrollen), für Transportwagen, Traglast 600 - 1200 kg, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158409		Rollensatz, für Transportwagen, Bereifung Polyurethan, Traglast 1200 kg, Durchmesser 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158425		Ladefläche für Transportwagen, aus Zinkblech, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar