

VARIOfit Kufenkarre

Traglast 250 kg, Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Räder mit Luft-Bereifung auf Stahlblech-Felge

Artikelnummer: 202877



VARIOfit



12 YEARS WARRANTY



VARIOfit Kufenkarre

Traglast 250 kg

Kufenkarre


- Traglast 250 kg
- Schaufel Breite x Tiefe 320 x 250 mm
- Höhe x Breite 1305 x 570 mm
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Mit Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Räder mit Luft-Bereifung auf Stahlblech-Felge
- Rad Ø 260 mm
- Naben mit Kugellager

- 12 Jahre Garantie



Technische Details

Transportgerät	Transportkarre	Treppenkufen	ja
Karrentyp	Kufenkarre	Bereifung	Luft
Traglast	250 kg	Radlager	Kugellager
Schaufelbreite	320 mm	Rad-Ø	260 mm
Schaufeltiefe	250 mm	Material Felge	Stahlblech
Material	Stahl	Sicherheitsgriff	ja
Material Verarbeitung	verschweißt	Höhe	1305 mm
Oberfläche	pulverbeschichtet	Breite	570 mm
Farbe	enzianblau // RAL5010	Garantie	12 Jahre
klappbar	nein	Gewicht	22 kg

Zubehör

202870		Tragholme für Stapelkarre, einhängbar, Aus Stahl
202871		Gleitkufen für Kufenkarre, Aus Kunststoff
500327		Handgriffe für Stapelkarre, mit Sicherheitsbügel, Aus Kunststoff
521537		Pannensichere Bereifung, für Transportkarre, Bereifung Vollgummi, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Dazu passt auch ...

149740		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 320 x 400 x 300 mm, Aus Polypropylen in grau/blau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm