

Krause Montagetreppe

Podest Höhe x Breite x Tiefe 800 x 520
x 305 mm, 4 Gitterroststufen (inkl.
Podest), Aus Aluminium

Artikelnummer: 203433



Krause Montage-Treppe

universell einsetzbar

Montagetreppe

- Podest Höhe x Breite x Tiefe 800 x 520 x 305 mm
- Aufstieg einseitig
- 4 Gitterroststufen (inkl. Podest)
- Stufentiefe 240 mm
- Höhe x Breite 800 x 770 mm
- Aus Aluminium
- Stufen-Holm-Verbindung verschweißt
- Rutschhemmende Fußkappen am Holmende
- Belastbar bis 150 kg



- Gewicht 11 kg
- TÜV geprüft
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Steigtechnik	Montagetreppe	Tiefe	1140 mm
Material	Aluminium	belastbar bis	150 kg
Nutzung	einseitig	klappbar	nein
Höhe Podest	800 mm	fahrbar	nein
Breite Podest	520 mm	Sprossen-/Holmverbindung	verschweißt
Tiefe Podest	305 mm	Sicherheitsbügel	nein
Tiefe Stufen	240 mm	Ablageschale	nein
Stufen Anzahl	4	Unterbau	Rutschhemmende Fußkappen
Stufen-/Sprossentyp	Gitterroststufen	Zertifizierung	TÜV geprüft
Höhe	800 mm	Garantie	10 Jahre
Breite	770 mm	Gewicht	11 kg

Zubehör

203439



Höhenverstellbare Fußplatte für Montagetreppe, mit Gummiauflage, Höhenverstellung 60 mm

Dazu passt auch ...

213054



Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in gelb, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm

217108



Cutter, mit automatischem Klängenrückzug, Klängenlänge 18 mm, Schnitttiefe 3 - 10 mm, mit Gürtelclip und Abbrechhilfe

221388



Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz, rutschfest, Größe 9

222683



Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm

523826



Kettenständer-Set, Set bestehend aus: 4 Kettenständer, 6 m Kette, Pfosten Durchmesser 48 mm, Pfosten in rot/weiß, in rot/weiß