

VARIOfit

**12
JAHRE
GARANTIE**

250 kg

Etagenwagen Für Euronorm-Behälter

Mit offenem Rahmen oder mit Einlegeböden, ohne oder mit Kunststoffkästen, Inhalt 33 Liter.

- Geschweißte Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet enzianblau RAL 5010, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest
- Einlegeböden aus MDF-Platten mit Buche-Dekor-Oberfläche, mit 10 mm überstehendem Abrutschwinkel
- Etagenhöhen 300, 600, 900, 1200 und 1500 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 160 mm mit spurloser Vollgummi-Bereifung, Lenkrollen mit Feststellern, Naben mit Kugellager
- Kästen aus Polypropylen, H x B x T 170 x 600 x 400 mm

Ausführung mit	5 Rahmen	5 Böden
Traglast	250	250
Gesamthöhe mm	1700	1700
Gesamt B x T mm	1350 x 665	1350 x 665
ohne Kästen	531463	531464
	---	---
mit 15 Kästen	531465	-
	---	---

> Weitere Euronorm-Behälter ab Seite 437

200 kg

Etagenwagen Für Sichtlagerkästen

Mit 4 geraden Ebenen oder mit 2 geraden und 2 geneigten Ebenen, Lieferung ohne Kunststoffkästen.

- Geschweißte Stahlkonstruktion, kunststoffbeschichtet enzianblau RAL 5010, stoß- und kratzfest
- Lagerebenen mit umlaufenden Abrollkanten
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 100 mm mit spurloser Vollgummi-Bereifung, Lenkrollen mit Feststellern, Naben mit Rollenlager

Ausführung [1]

Für 2 Kästen nebeneinander.

- Breite 700 mm

Ausführung [2]

Für 3 Kästen nebeneinander.

- Breite 1015 mm

Ausführung	[1]	[2]
Traglast	200	200
Gesamthöhe mm	1315	1315
Gesamt B x T mm	700 x 485	1015 x 485
4 gerade Ebenen	402119	523040
	---	---
2 gerade /	298285	523041
2 geneigte Ebenen	---	---

> Passende Sichtlagerkästen Größe 1 und 2 auf Seite 424