

DIGITUS®**Adaptateur DVI-D, DVI-D 24+5 mâle - 15 broches Sub-D femelle**

- connexions: DVI-D 24+5 mâle - 15 broches Sub-D femelle
- certification UL: UL94V0
- type de câble: Dual-Link
- standard HDTV: 1080i
- résolution HDTV: max. 1.920 x 1.200 pixels, 60 Hz
- capot: moulé
- blindage: simple
- surface de contact: nickelé
- couleur de fiche: noir
- emballage: sachet plastique



Adapateur DVI-D, DVI-D 24+5 mâle - 15 broches Sub-D femelle

Produit	Type	Connexion	Longueur	Couleur	Numéro de fabricant	Code
Equerre de slot DVI-D	DVI-D 24+1 - Sub-D 15 broches	mâle - femelle		noir	AK-320504-000-S	11006327