

Câble patch Ultraflex, Cat. 6A, S/FTP

Câble flexible et souple à faible rayon de courbure

- certifié 3P et GHMT (GHMT signifie Gesellschaft für Hochfrequenz-Meßtechnik = Société pour la mesure de la haute fréquence)
- convient pour 10 Gigabit Ethernet, PoE, PoE+, PoE++.
- **connecteur** : 2 x fiche mâle RJ45, blindé, Cat. 6A
- **câble** : fil de cuivre nu 4x2xAWG26/7 • gaine sans halogène (IEC 60754-2) • faible dégagement de fumée (IEC 61034) • conforme à la norme Cat.6A ISO11801 Channel Class EA
- **blindage de câble** : blindage par paires de feuilles et blindage global par tresse S/FTP (PIMF)
- **impression sur câble** : catégorie, type de câble
- **affectation** : 1:1
- **robustesse** : fiche mâle RJ45 avec une protection contre les courbures pointues et très fines ainsi qu'une protection du nez à enclenchement

Exemples d'utilisation :

- pour une installation flexible et très peu encombrante dans les baies de réseau où l'espace disponible est limité
- grâce à leur design fin et à leur rayon de courbure élevé par rapport aux câbles de brassage classiques, ces câbles s'adaptent même aux environnements les plus exigus



Produit	Catégorie	blindage	Couleur du câble	Couleur de la douille	Longueur	Classe de feux européenne	Numéro de fabricant	Code
Câble patch Ultraflex	Cat.6A	S/FTP	blanc	blanc	0,25 m		C6A011S	11117352
		S/FTP	blanc	blanc	0,5 m		C6A021S	11117360
	Cat.6A	S/FTP	blanc	blanc	1,0 m		C6A031S	11117368
		S/FTP	blanc	blanc	1,5 m		C6A041S	11117376
	Cat.6A	S/FTP	blanc	blanc	2,0 m		C6A051S	11117384
		S/FTP	blanc	blanc	3,0 m		C6A061S	11117392
	Cat.6A	S/FTP	blanc	blanc	5,0 m		C6A071S	11117400
		S/FTP	blanc	blanc	7,5 m		C6A081S	11117408
	Cat.6A	S/FTP	blanc	blanc	10,0 m		C6A091S	11117416
		S/FTP	blanc	blanc	15,0 m		C6A101S	11117424
	Cat.6A	S/FTP	blanc	blanc	20,0 m		C6A111S	11117432
		S/FTP	blanc	blanc	30,0 m		C6A121S	11117440
	Cat.6A	S/FTP	blanc	blanc	50,0 m		C6A141S	11117443
		S/FTP	bleu	bleu	0,25 m		C6A016S	11117357
	Cat.6A	S/FTP	bleu	bleu	0,5 m		C6A026S	11117365
		S/FTP	bleu	bleu	1,0 m		C6A036S	11117373
	Cat.6A	S/FTP	bleu	bleu	1,5 m		C6A046S	11117381
		S/FTP	bleu	bleu	2,0 m		C6A056S	11117389
	Cat.6A	S/FTP	bleu	bleu	3,0 m		C6A066S	11117397
		S/FTP	bleu	bleu	5,0 m		C6A076S	11117405
	Cat.6A	S/FTP	bleu	bleu	7,5 m		C6A086S	11117413
		S/FTP	bleu	bleu	10,0 m		C6A096S	11117421
	Cat.6A	S/FTP	bleu	bleu	15,0 m		C6A106S	11117429
		S/FTP	bleu	bleu	20,0 m		C6A116S	11117437
	Cat.6A	S/FTP	gris	gris	0,25 m		C6A012S	11117353
		S/FTP	gris	gris	0,5 m		C6A022S	11117361
	Cat.6A	S/FTP	gris	gris	1,0 m		C6A032S	11117369
		S/FTP	gris	gris	1,5 m		C6A042S	11117377

Produit	Catégorie	blindage	Couleur du câble	Couleur de la douille	Longueur	Classe de feux européenne	Numéro de fabricant	Code
	Cat.6A	S/FTP S/FTP	gris gris	gris gris	2,0 m 3,0 m		C6A052S C6A062S	11117385 11117393
	Cat.6A	S/FTP S/FTP	gris gris	gris gris	5,0 m 7,5 m		C6A072S C6A082S	11117401 11117409
	Cat.6A	S/FTP S/FTP	gris gris	gris gris	10,0 m 15,0 m		C6A092S C6A102S	11117417 11117425
	Cat.6A	S/FTP S/FTP	gris gris	gris gris	20,0 m 30,0 m		C6A112S C6A122S	11117433 11117441
	Cat.6A	S/FTP S/FTP	gris jaune	gris jaune	50,0 m 0,25 m		C6A142S C6A017S	11117444 11117358
	Cat.6A	S/FTP S/FTP	jaune jaune	jaune jaune	0,5 m 1,0 m		C6A027S C6A037S	11117366 11117374
	Cat.6A	S/FTP S/FTP	jaune jaune	jaune jaune	1,5 m 2,0 m		C6A047S C6A057S	11117382 11117390
	Cat.6A	S/FTP S/FTP	jaune jaune	jaune jaune	3,0 m 5,0 m		C6A067S C6A077S	11117398 11117406
	Cat.6A	S/FTP S/FTP	jaune jaune	jaune jaune	7,5 m 10,0 m		C6A087S C6A097S	11117414 11117422
	Cat.6A	S/FTP S/FTP	jaune jaune	jaune jaune	15,0 m 20,0 m		C6A107S C6A117S	11117430 11117438
	Cat.6A	S/FTP S/FTP	noir noir	noir noir	0,25 m 0,5 m		C6A013S C6A023S	11117354 11117362
	Cat.6A	S/FTP S/FTP	noir noir	noir noir	1,0 m 1,5 m		C6A033S C6A043S	11117370 11117378
	Cat.6A	S/FTP S/FTP	noir noir	noir noir	2,0 m 3,0 m		C6A053S C6A063S	11117386 11117394
	Cat.6A	S/FTP S/FTP	noir noir	noir noir	5,0 m 7,5 m		C6A073S C6A083S	11117402 11117410
	Cat.6A	S/FTP S/FTP	noir noir	noir noir	10,0 m 15,0 m		C6A093S C6A103S	11117418 11117426
	Cat.6A	S/FTP S/FTP	noir noir	noir noir	20,0 m 30,0 m		C6A113S C6A123S	11117434 11117442
	Cat.6A	S/FTP S/FTP	noir rouge	noir rouge	50,0 m 0,25 m		C6A143S C6A014S	11117445 11117355
	Cat.6A	S/FTP S/FTP	rouge rouge	rouge rouge	0,5 m 1,0 m		C6A024S C6A034S	11117363 11117371
	Cat.6A	S/FTP S/FTP	rouge rouge	rouge rouge	1,5 m 2,0 m		C6A044S C6A054S	11117379 11117387
	Cat.6A	S/FTP S/FTP	rouge rouge	rouge rouge	3,0 m 5,0 m		C6A064S C6A074S	11117395 11117403
	Cat.6A	S/FTP S/FTP	rouge rouge	rouge rouge	7,5 m 10,0 m		C6A084S C6A094S	11117411 11117419
	Cat.6A	S/FTP S/FTP	rouge rouge	rouge rouge	15,0 m 20,0 m		C6A104S C6A114S	11117427 11117435
	Cat.6A	S/FTP S/FTP	vert vert	vert vert	0,25 m 0,5 m		C6A015S C6A025S	11117356 11117364
	Cat.6A	S/FTP S/FTP	vert vert	vert vert	1,0 m 1,5 m		C6A035S C6A045S	11117372 11117380
	Cat.6A	S/FTP S/FTP	vert vert	vert vert	2,0 m 3,0 m		C6A055S C6A065S	11117388 11117396
	Cat.6A	S/FTP S/FTP	vert vert	vert vert	5,0 m 7,5 m		C6A075S C6A085S	11117404 11117412
	Cat.6A	S/FTP S/FTP	vert vert	vert vert	10,0 m 15,0 m		C6A095S C6A105S	11117420 11117428
	Cat.6A	S/FTP S/FTP	vert violet	vert violet	20,0 m 0,25 m		C6A115S C6A019S	11117436 11117359
	Cat.6A	S/FTP S/FTP	violet violet	violet violet	0,5 m 1,0 m		C6A029S C6A039S	11117367 11117375
	Cat.6A	S/FTP S/FTP	violet violet	violet violet	1,5 m 2,0 m		C6A049S C6A059S	11117383 11117391
	Cat.6A	S/FTP S/FTP	violet violet	violet violet	3,0 m 5,0 m		C6A069S C6A079S	11117399 11117407
	Cat.6A	S/FTP S/FTP	violet violet	violet violet	7,5 m 10,0 m		C6A089S C6A099S	11117415 11117423
	Cat.6A	S/FTP S/FTP	violet violet	violet violet	15,0 m 20,0 m		C6A109S C6A119S	11117431 11117439