



## Lampe LED MR11 DIM, culot: GU4 - dimmable

Rechange facile de lampes standards - consommation d'énergie très basse!


- **classe d'efficacité énergétique:** G • **durée de vie:** allant à 25.000 heures
- **forme:** forme de réflecteur
- **modèle:** --- • **retardement:** aucun (<1 sec.) - lumière s'allume dès l'enclenchement • **dimmable:** oui • **tension:** 12 V
- **angle de diffusion:** 36 degrés
- **teneur en mercure:** 0,0 mg
- insensible aux chocs
- ne contient ni rayons UV ni infrarouge dans le faisceau lumineux
- moindre dégagement de chaleur comparé au produit de référence standard
- fonctionnement sans faute même sous de basses températures

**Exemples d'utilisation:** - comme plafonnier pour éclairer les couloirs, portes, escaliers etc.

- expositions, centres commerciaux
- utiliser à l'extérieur seulement dans des luminaires adaptés
- source de lumière dirigée
- musées
- industrie hôtelière
- boutiques



Visuel de référence: Lampe LED MR11 DIM



Label d'efficacité énergétique 63002376

Puissance	Rechange pour	Flux lumineux	Reproduction des couleurs	Couleur de lumière	Consommation	DPE	Diamètre	Longueur	Numéro de fabricant	Code
2,8 watts	20 watts	184 lm	90 Ra	2.700 K (blanc chaud)	3,00 kWh / 1.000h	G	35 mm	38 mm	050206	63002376