

## Dachlüftereinheit für Wandverteiler

- inkl. Thermostatregler, Regelungsbereich 0° - 30° C
- 0,8 mm Stahlblech
- Luftzirkulation: 95 - 115 cbm / h
- Geräuschpegel: 44 - 49 dB
- Spannung: AC 220 - 240 V, 50 / 60 Hz
- mit 1,8 m Schutzkontakt-Anschlusskabel
- Maße: (B)326 x (T)135 x (H)39 mm
- mit Schutzkontaktstecker - für unsere schweizer Kunden wird der Artikel zusätzlich mit einem Fixadapter geliefert

**Hinweis:** Dachlüftereinheit nur passend für "LogiLink by Canovate" Wandschränke!



Symbolbild: Dachlüftereinheit für 19" Wandverteiler, 1 Lüfter



Symbolbild: Dachlüftereinheit für 19" Wandverteiler, 2 Lüfter

| Produkt                             | Einbauhöhe | Ausführung | Belastbarkeit | Breite x Tiefe | Höhe  | Farbe     | Hersteller-<br>Nummer | Bestell-<br>Nummer |
|-------------------------------------|------------|------------|---------------|----------------|-------|-----------|-----------------------|--------------------|
| Dachlüftereinheit für Wandverteiler |            | 1 Lüfter   |               | 326 x 135 mm   | 39 mm | schwarz   | FAW101B               | 11114654           |
|                                     |            | 2 Lüfter   |               | 326 x 135 mm   | 39 mm | lichtgrau | FAW102G               | 11114655           |
|                                     |            | 2 Lüfter   |               | 326 x 135 mm   | 39 mm | schwarz   | FAW102B               | 11114656           |