

Patchkabel Ultraflex, Kat. 6A, S/FTP

Flexibles & weiches Kabel mit kleinem Biegeradius

- 3P und GHMT zertifiziert (GHMT steht für Gesellschaft für Hochfrequenz-Meßtechnik)
- geeignet für 10-Gigabit-Ethernet, PoE, PoE+, PoE++
- **Stecker RJ45:** 2 x RJ45 Stecker, geschirmt, Kat. 6A
- **Kabel:** 4x2xAWG26/7 blanker Kupferdraht • Mantel halogenfrei (IEC 60754-2) • geringe Rauchentwicklung (IEC 61034) • entspricht Cat.6A ISO11801 Channel Class EA
- **Kabelschirmung:** S/FTP (PIMF) paarweise Folienschirmung plus Gesamtgeflechtschirmung
- **Kabelbedruckung:** Kategorie, Kabeltyp
- **Belegung:** 1:1
- **Robustheit:** RJ45 Stecker mit angespitzten & sehr schlanken Knickschutz sowie Rastnasenschutz

Anwendungsbeispiele:

- für flexible und sehr platzsparende Installation in Netzwerkschränken, in denen wenig Platz vorhanden ist
- durch die schlanke Bauform und den hohen Biegeradius im Vergleich zu herkömmlichen Patchkabeln passen diese Kabel selbst in sehr beengten Umgebungen



Symbolbild: Patchkabel Ultraflex, Kat. 6A, S/FTP - blau

Symbolbild: Patchkabel Ultraflex, Kat. 6A, S/FTP - gelb

Symbolbild: Patchkabel Ultraflex, Kat. 6A, S/FTP - grün

Symbolbild: Patchkabel Ultraflex, Kat. 6A, S/FTP - rot

Symbolbild: Patchkabel Ultraflex, Kat. 6A, S/FTP - schwarz

Symbolbild: Patchkabel Ultraflex, Kat. 6A, S/FTP - violett

Symbolbild: Patchkabel Ultraflex, Kat. 6A, S/FTP - weiß

Produkt	Kategorie	Schirmung	Farbe Kabel	Farbe Tülle	Länge	Eurobrandklasse	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Patchkabel Ultraflex	Kat.6A	S/FTP	blau	blau	0,25 m		C6A016S	11117357
		S/FTP	blau	blau	0,5 m		C6A026S	11117365
	Kat.6A	S/FTP	blau	blau	1,0 m		C6A036S	11117373
		S/FTP	blau	blau	1,5 m		C6A046S	11117381
	Kat.6A	S/FTP	blau	blau	2,0 m		C6A056S	11117389
		S/FTP	blau	blau	3,0 m		C6A066S	11117397
	Kat.6A	S/FTP	blau	blau	5,0 m		C6A076S	11117405
		S/FTP	blau	blau	7,5 m		C6A086S	11117413
	Kat.6A	S/FTP	blau	blau	10,0 m		C6A096S	11117421
		S/FTP	blau	blau	15,0 m		C6A106S	11117429
	Kat.6A	S/FTP	blau	blau	20,0 m		C6A116S	11117437
		S/FTP	gelb	gelb	0,25 m		C6A017S	11117358
	Kat.6A	S/FTP	gelb	gelb	0,5 m		C6A027S	11117366
		S/FTP	gelb	gelb	1,0 m		C6A037S	11117374
	Kat.6A	S/FTP	gelb	gelb	1,5 m		C6A047S	11117382
		S/FTP	gelb	gelb	2,0 m		C6A057S	11117390
	Kat.6A	S/FTP	gelb	gelb	3,0 m		C6A067S	11117398
		S/FTP	gelb	gelb	5,0 m		C6A077S	11117406
	Kat.6A	S/FTP	gelb	gelb	7,5 m		C6A087S	11117414
		S/FTP	gelb	gelb	10,0 m		C6A097S	11117422
	Kat.6A	S/FTP	gelb	gelb	15,0 m		C6A107S	11117430
		S/FTP	gelb	gelb	20,0 m		C6A117S	11117438
	Kat.6A	S/FTP	grau	grau	0,25 m		C6A012S	11117353
		S/FTP	grau	grau	0,5 m		C6A022S	11117361
	Kat.6A	S/FTP	grau	grau	1,0 m		C6A032S	11117369
		S/FTP	grau	grau	1,5 m		C6A042S	11117377
	Kat.6A	S/FTP	grau	grau	2,0 m		C6A052S	11117385
		S/FTP	grau	grau	3,0 m		C6A062S	11117393
	Kat.6A	S/FTP	grau	grau	5,0 m		C6A072S	11117401
		S/FTP	grau	grau	7,5 m		C6A082S	11117409

Produkt	Kategorie	Schirmung	Farbe Kabel	Farbe Tülle	Länge	Eurobrandklasse	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
	Kat.6A	S/FTP S/FTP	grau grau	grau grau	10,0 m 15,0 m		C6A092S C6A102S	11117417 11117425
	Kat.6A	S/FTP S/FTP	grau grau	grau grau	20,0 m 30,0 m		C6A112S C6A122S	11117433 11117441
	Kat.6A	S/FTP S/FTP	grau grün	grau grün	50,0 m 0,25 m		C6A142S C6A015S	11117444 11117356
	Kat.6A	S/FTP S/FTP	grün grün	grün grün	0,5 m 1,0 m		C6A025S C6A035S	11117364 11117372
	Kat.6A	S/FTP S/FTP	grün grün	grün grün	1,5 m 2,0 m		C6A045S C6A055S	11117380 11117388
	Kat.6A	S/FTP S/FTP	grün grün	grün grün	3,0 m 5,0 m		C6A065S C6A075S	11117396 11117404
	Kat.6A	S/FTP S/FTP	grün grün	grün grün	7,5 m 10,0 m		C6A085S C6A095S	11117412 11117420
	Kat.6A	S/FTP S/FTP	grün grün	grün grün	15,0 m 20,0 m		C6A105S C6A115S	11117428 11117436
	Kat.6A	S/FTP S/FTP	rot rot	rot rot	0,25 m 0,5 m		C6A014S C6A024S	11117355 11117363
	Kat.6A	S/FTP S/FTP	rot rot	rot rot	1,0 m 1,5 m		C6A034S C6A044S	11117371 11117379
	Kat.6A	S/FTP S/FTP	rot rot	rot rot	2,0 m 3,0 m		C6A054S C6A064S	11117387 11117395
	Kat.6A	S/FTP S/FTP	rot rot	rot rot	5,0 m 7,5 m		C6A074S C6A084S	11117403 11117411
	Kat.6A	S/FTP S/FTP	rot rot	rot rot	10,0 m 15,0 m		C6A094S C6A104S	11117419 11117427
	Kat.6A	S/FTP S/FTP	rot schwarz	rot schwarz	20,0 m 0,25 m		C6A114S C6A013S	11117435 11117354
	Kat.6A	S/FTP S/FTP	schwarz schwarz	schwarz schwarz	0,5 m 1,0 m		C6A023S C6A033S	11117362 11117370
	Kat.6A	S/FTP S/FTP	schwarz schwarz	schwarz schwarz	1,5 m 2,0 m		C6A043S C6A053S	11117378 11117386
	Kat.6A	S/FTP S/FTP	schwarz schwarz	schwarz schwarz	3,0 m 5,0 m		C6A063S C6A073S	11117394 11117402
	Kat.6A	S/FTP S/FTP	schwarz schwarz	schwarz schwarz	7,5 m 10,0 m		C6A083S C6A093S	11117410 11117418
	Kat.6A	S/FTP S/FTP	schwarz schwarz	schwarz schwarz	15,0 m 20,0 m		C6A103S C6A113S	11117426 11117434
	Kat.6A	S/FTP S/FTP	schwarz schwarz	schwarz schwarz	30,0 m 50,0 m		C6A123S C6A143S	11117442 11117445
	Kat.6A	S/FTP S/FTP	violett violett	violett violett	0,25 m 0,5 m		C6A019S C6A029S	11117359 11117367
	Kat.6A	S/FTP S/FTP	violett violett	violett violett	1,0 m 1,5 m		C6A039S C6A049S	11117375 11117383
	Kat.6A	S/FTP S/FTP	violett violett	violett violett	2,0 m 3,0 m		C6A059S C6A069S	11117391 11117399
	Kat.6A	S/FTP S/FTP	violett violett	violett violett	5,0 m 7,5 m		C6A079S C6A089S	11117407 11117415
	Kat.6A	S/FTP S/FTP	violett violett	violett violett	10,0 m 15,0 m		C6A099S C6A109S	11117423 11117431
	Kat.6A	S/FTP S/FTP	violett weiß	violett weiß	20,0 m 0,25 m		C6A119S C6A011S	11117439 11117352
	Kat.6A	S/FTP S/FTP	weiß weiß	weiß weiß	0,5 m 1,0 m		C6A021S C6A031S	11117360 11117368
	Kat.6A	S/FTP S/FTP	weiß weiß	weiß weiß	1,5 m 2,0 m		C6A041S C6A051S	11117376 11117384
	Kat.6A	S/FTP S/FTP	weiß weiß	weiß weiß	3,0 m 5,0 m		C6A061S C6A071S	11117392 11117400
	Kat.6A	S/FTP S/FTP	weiß weiß	weiß weiß	7,5 m 10,0 m		C6A081S C6A091S	11117408 11117416
	Kat.6A	S/FTP S/FTP	weiß weiß	weiß weiß	15,0 m 20,0 m		C6A101S C6A111S	11117424 11117432
	Kat.6A	S/FTP S/FTP	weiß weiß	weiß weiß	30,0 m 50,0 m		C6A121S C6A141S	11117440 11117443