

Auffanggurt Ignite Trion G-1131

- leistungsstarker Komplettgurt für Industrie und Handwerk
- Schulter-, Bein- und Hüftpolster für hohen Tragekomfort, auch bei längerem Arbeiten im Gurt
- asymmetrische Hüftpolsterung mit integrierter Gurtführung für sehr gute Passform
- Halteösen liegen ergonomisch optimal auf der Hüfte
- individuell einstellbare Gurtbänder
- einfach anzuziehen, Klickschnallen zum Verschießen der Gurtbänder
- mit Steigschutzöse
- EN 358, EN 361
- max. Personengewicht: 140 kg



NEU

Bestell-Nr. 257-251-J0

Auffanggurt CS 4

- Sitzgurt mit ausgezeichnetem Komfort für langes Tragen
- Schulterpolster und großes Rückenpolster
- EN 358, 361, 813, ANSI Z239.1
- max. Personengewicht: 100 kg



Bestell-Nr. 172-853-J0

Auffanggurt ARG 110 HC

- Komfortgurt mit elastischen Schultergurten
- seitliche Halteösen
- Steckschlösser
- EN 358, 361
- max. Personengewicht: 100 kg



Bestell-Nr. 172-854-J0

Auffanggurt ARG 30 HRS

- komfortabler Komplettgurt mit einstellbaren Schulter- und Beingurten
- zentrale Brustöse für optimalen Sitz
- EN 358, 361
- max. Personengewicht: 100 kg



Bestell-Nr. 172-856-J0

Karabinerhaken HMS Steel Tri

- zur Befestigung des Höhensicherungsgeräts an einem Dreibock
- max. Personengewicht: 100 kg



Bestell-Nr. 172-868-J0

Bandschlinge mit Karabiner


- zur Befestigung des Höhensicherungsgeräts an Konstruktionen
- max. Personengewicht: 100 kg

Bestell-Nr. 191-575-J0



Mitlaufendes Auffängergerät MAGIC

- frei mitlaufendes Gerät aus Aluminium
- klein, leicht und stufenlos verstellbar
- 2x STAK Karabiner an Ø 12 mm Kernmantelseil
- genähte Endverbindung
- gemäß EN 353-2
- ideal für den Einsatz auf Leitern oder Hochregallägern
- max. Personengewicht: 100 kg



Seillänge [m]	5	10	15	25
Bestellnummer	172-860-J0	172-861-J0	172-862-J0	172-863-J0