

VARIOfit diable à pneus

force 200 kg, Pour Ø de pneu 540 - 820 mm, manuel, châssis avec revêtement en zinc anti-corrosion, roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique

Numéro d'article: 139150



VARIOfit

12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit Diabie à pneus





diabie à pneus

- pour chargement, transport et dépôt de piles de pneus entières
- force 200 kg
- Pour Ø de pneu 540 - 820 mm
- hauteur x largeur 1130 x 705 mm
- manuel
- protection de la charge avec système de levage avec fonction d'ouverture permanente/de blocage
- structure en acier
- châssis avec revêtement en zinc anti-corrosion
- roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique
- Ø de roue 260 mm
- moyeu avec roulement à billes
- 12 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	diabie de manutention	matériau de jante	plastique
type de diabie de manutention	diabie à pneus	roulement	roulement à billes
convient pour (application)	piles de pneus entières	Ø de roue	260 mm
charge	200 kg	Roue porteuse	non
pour diamètre de roue	540-820 mm	poignée de sécurité	non
matériau de finition	soudé	poignée	poignée
matériau	acier	hauteur	1130 mm
rabattable	non	largeur	705 mm
protection de la charge	système de levage	surface	galvanisé
fonction de basculement	manuel	exécution couleur	galvanisé
patins pour escaliers	non	garantie	12 années
pneumatique	caoutchouc plein	Poids	24 kg

Cela s'adapte aussi ...

210654		rayonnage à pneus, rayonnage départ pour pneus de Ø 550 - 750 mm, hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1060 x 400 mm, pour pneus de Ø 550 - 750 mm, charge maximale par élément 450 kg / charge max. par tablette 150 kg, 3 niveaux avec profilés de traverses spéciaux pour un stockage respectueux des pneus, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion
504734		tabouret d'atelier, assise hauteur 420 - 545 mm, assise en mousse PU en noir, piètement à disque avec bacs de rangement pour outils et petites pièces pour une bonne stabilité, structure en plastique noir, piètement avec roulettes
507325		cric rouleur, capacité de levage 3000 kg, plage de levée 395 mm
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé