

fetra

chariots à quadruple paroi MULTIVARIO

force 500 kg, plateau longueur x largeur 1000 x 700 mm, plateforme en bois, rehausse 4 parois (paroi pleine), structure en acier (soudé) avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL5007 bleu brillant, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, avec bandage TPE



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY

Numéro d'article: 148533

fetra Chariot à quadruple paroi MULTIVARIO

Force 600 kg

chariots à quadruple paroi












- force 500 kg
- plateau longueur x largeur 1000 x 700 mm
- hauteur de charge 270 mm
- plateforme en bois
- rehausse 4 parois (paroi pleine)
- 1 paroi longitudinale amovible
- structure en acier (soudé) avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL5007 bleu brillant
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- avec bandage TPE
- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	surface de châssis	finition peinture époxy
type de chariot	chariots à dossier	couleur	bleu brillant // RAL5007
type de chariot à dossier	chariots à quadruple paroi	matériau de finition	soudé

charge	500 kg	norme européenne	non
hauteur de charge	270 mm	poignée	2 pièce
longueur de plateau	1000 mm	rabattable	non
largeur de plateau	700 mm	bordure de sécurité	non
matériau de plateforme	bois	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
rehausses	4 parois (paroi pleine)	pneumatique	TPE
hauteur rehausses	500 mm	disposition des roues	rectangulaire
fonction rehausses	1 paroi longitudinale amovible	norme	EN 1757-3 (frein)
emboîtable	non	garantie	10 années
matériau de châssis	acier	Poids	51 kg

Accessoires

119194		roue, diamètre 200 mm, avec bandage polyuréthane, moyeu avec roulement à billes, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
119604		plateau pour chariot de maintenance, en contreplaqué, pour plateau longueur x largeur 1000 x 700 mm, étanches et antidérapants, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
147905		roue, force 400 kg, bandage air, diamètre 220 mm, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
158760		Jeu de roulettes, bandage élastique, non tachant, Ø de roue 200 mm, moyeu avec roulement à billes, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
158814		Timon et couplage pour châssis roulant, en acier, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158816		support pour lecteur de code-barres pour chariot d'entrepôt, en acier, hauteur x largeur 150 x 120 mm
225609		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de maintenance, pour bouteilles de diamètre 65 à 110 mm, hauteur x largeur x profondeur 288 x 69 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225611		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de maintenance, pour bouteille Bode d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 73 x 144 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225613		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de maintenance, pour bouteille Bode d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 87 x 160 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225614		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de maintenance, pour bouteille Euro d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 280 x 76 x 132 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225615		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de maintenance, pour bouteille Euro d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 284 x 96 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant

