

Rollcart chariot-armoire

force 150 kg, plateau longueur x largeur 700 x 490 mm, châssis en RAL7035 gris clair/RAL5010 bleu gentiane, soubassements : 4 tiroirs, hauteur x longueur x largeur 860 x 700 x 500 mm, avec bandage TPE

Numéro d'article: 158089



Rollcart Chariot bloc-coffre

Force 150 kg

chariot-armoire






- force 150 kg
- avec 1 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 700 x 490 mm
- châssis en RAL7035 gris clair/RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier/bois
- soubassements : 4 tiroirs
- hauteur x longueur x largeur 860 x 700 x 500 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- avec bandage TPE
- roulettes pivotantes à freins
- frein selon EN 1757-3

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	largeur	500 mm
type de chariot	chariot-armoire	pneumatique	TPE

charge	150 kg	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
longueur de plateau	700 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
largeur de plateau	490 mm	matériau	acier/bois
équipement chariot	4 tiroirs	conducteur d'électricité	non
nombre de tiroirs	4 pièce	disposition des roues	rectangulaire
nombre de plateaux	1 pièce	couleur	gris clair/bleu gentiane // RAL7035/RAL5010
hauteur	860 mm	norme	EN 1757-3 (frein)
longueur	700 mm	Poids	53 kg

Accessoires

158084		kit de séparateurs pour tiroirs pour établi mobile, kit comprenant : 2 séparateurs longitudinaux et 6 transversaux, hauteur x longueur 60 x 600 mm
158400		jeu de roulettes ESD, pour chariot de manutention, bandage TPE, force 300 kg, Ø de roue 125 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158407		4 roulettes pivotantes (au lieu de 2 roulettes pivotantes/2 roulettes fixes), pour chariot de manutention, force 0 - 600 kg, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158410		Jeu de roulettes, pour chariot de manutention, bandage polyamide, Ø de roue 125 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
158414		protège-pieds pour roulette pivotante et fixe, pour diamètre de roue 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal