

BS-ROLLEN roulette fixe

BS ROLLEN®

force 600 kg, bandage polyuréthane, diamètre x largeur 160 x 50 mm, moyeu avec roulement à billes, moyeu longueur x Ø 60 x 20 mm, jante en aluminium, fixation avec panneau, longueur x largeur 138 x 110 mm



Numéro d'article: 526635

BS-ROLLEN Roue pour fortes charges

Roulette fixe

roulette fixe

- force 600 kg
- bandage polyuréthane
- diamètre x largeur 160 x 50 mm
- moyeu avec roulement à billes
- moyeu longueur x Ø 60 x 20 mm
- jante en aluminium
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fixation avec panneau, longueur x largeur 138 x 110 mm
- espacement des trous des vis 105x75/80 mm, Ø trou des vis 11 mm

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	frein	sans
type de roulettes	roues pour fortes charges	pare-fils	non
modèle	roulette fixe	Longueur de moyeu	60 mm
charge	600 kg	trou de moyeu	20 mm
pneumatique	polyuréthane	largeur de roue	50 mm
Diamètre de roue	160 mm	longueur de plaque	138 mm
matériau de jante	aluminium	largeur de plaque	110 mm

roulement	roulement à billes	distance trou de vis	105x75/80 mm
pour type de sol	lisse/plat, rugueux/plat, lisse/irrégulier, rugueux/irrégulier	Diamètre du trou de la vis	11 mm
élément de fixation	panneau	surface de boîtier	galvanisé
conducteur d'électricité	non	hauteur	200 mm
matériau de boîtier	acier	Poids	2,9 kg

Accessoires

503642		roue, force 600 kg, bandage polyuréthane, diamètre x largeur 160 x 50 mm, moyeu avec roulement à billes, moyeu longueur x Ø 60 x 20 mm, jante en aluminium
--------	---	--

Cela s'adapte aussi ...

400701		cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes
438985		roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm
763068		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés