

Diabes en aluminium


Avec jante en tôle d'acier

force 200 kg

- Structure en aluminium soudée
- Poignées de sécurité en plastique haute résistance
- Roues avec bandage caoutchouc plein ou pneumatique, moyeux avec roulements à billes



[2]



[3]



[1]

Exécution	[1] Diabes d'empilage		[2] Diabes caisses		[3] Diabes à patins	
Force kg	150		200		200	
Haut. x larg. mm	1100x570		1305x570		1305x570	
Pelle lxP mm	320x250		320x250		320x250	
Bandage	Caoutchouc plein	Pneumatique	Caoutchouc plein	Pneumatique	Caoutchouc plein	Pneumatique
Ø roue mm	250	260	250	260	250	260
	202886	202888	202891	202892	202889	202890
	---	---	---	---	---	---

12 ANS DE GARANTIE



Commander aussi



Bandage increvable

Finis les dégâts dus aux clous, bordures de trottoir etc.

- En caoutchouc moussé plein, supplément de prix

521537



Poignées de sécurité

En plastique haute résistance

- Lot = 2 pièces, prix par lot

500327



Patins de glissement

Pour diabes à patins exécution [3]

- Lot = 2 pièces, prix par lot

202871



[1]



[2]

Diabes en aluminium

Avec jante en plastique

force 200 kg

- Structure en aluminium soudée
- Poignées de sécurité en plastique haute résistance
- Roues avec bandage PU increvable, moyeux à palier lisse

Exécution	[1] Manutention	[2] Patins
Force kg	200	200
Haut. x larg. mm	1040x570	1200x630
Pelle lxP mm	400x190	280x275
Ø roue mm	260	260
	949157	500328
	---	---

