

# Flaschenkühlschrank MRFvc 5511 mit Glastür und Umluftkühlung

Getränkekühlschrank mit Umluftkühlung, Isolierglastür und analoger Temperaturanzeige. Der fugenlose Kunststoff-Innenbehälter ist leicht zu reinigen. Die 4 mitgelieferten Roste können in den vorgeformten Rostauflagen in der Höhe verstellt werden und sind mit maximal 60 kg belastbar. Die Tür ist mit einem Selbstschließmechanismus ausgestattet und abschließbar. Die servicefreundliche Türmagnetdichtung leicht wechselbar. Das Gerät verfügt über einen Türkontaktschalter, der den Umluftventilator beim Öffnen der Tür abschaltet, sowie über eine separat schaltbare LED-Innenbeleuchtung. Das Thermostat ist stufenlos einstellbar.

Artikel-Nr.: 40515511  
 GTIN: 9005382232538



## Produktvorteile:

- Stufenlos regelbares Thermostat
- Analoge Temperaturanzeige im Innenraum
- Rückwandverdampfer
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- LED Innenbeleuchtung separat schaltbar
- Fugenloser Kunststoff-Innenraum
- Isolierglastür mit Schloss
- Griffmulde im Türrahmen
- 4 Roste zu bestücken bis maximal 60 kg
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- 2 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe vorne

## Technische Daten:


<b>Geräteart</b>	Kühlschrank
<b>Produktgruppe</b>	C
<b>Herstellerkennung</b>	MRFvc 5511
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	747 mm
<b>Tiefe</b>	769 mm
<b>Höhe</b>	1684 mm
<b>Abmessungen innen:</b>	
<b>Breite</b>	625 mm
<b>Tiefe</b>	539 mm
<b>Höhe</b>	1459 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Glastür
<b>Temperaturbereich von</b>	2 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	9 °C

Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts wechselbar
Bestückung	Flaschen
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
Innenmaterial	Kunststoff, weiß
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,07 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	99 kg
Serienzubehör	4 Roste kunststoffbeschichtet
Einsetzbar Umgebungstemperatur bis	32 °C
Raumfeuchte bis	65 %
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3

## Energiedaten

Höchste Ø Fachtemperatur	5 °C
Höchste Umgebungstemperatur	32 °C
Bruttoinhalt	569 l
Nutzzinhalt Kühlung	432 l
Energieverbrauch im Jahr	536 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse	K4
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion von Getränkeköhler



## Weitere Ansichten



## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

**Umbauarbeiten für Linksanschlag**

**Umbauarbeiten für Linksanschlag**

GTIN: 4059395005981

Artikel-Nr.: 55

---

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)