

## Broszura informacyjna

# 13 01 160

## Szczypce wydłużone dla elektryków



- Idealne szczypce do obróbki kabli i przewodów
- Do chwytania i gięcia przewodów
- Do cięcia drutu średnio twardego oraz twardego
- Precyzyjne ostrza oddzielnie hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 60 HRC
- Z precyzyjnymi profilami do ściągania izolacji
- Do zagniatania tulejek kablowych
- Stal elektryczna wanadowa, kuta, wielokrotnie hartowana olejowo

### Ogólna

Nr art.	13 01 160
EAN	4003773034971
Szczypce	fosforanowane, czarne
Główka	polerowana
rękojeści	z tworzywa sztucznego, powlekane
Waga	112 g
Wymiary	160 x 52 x 13 mm
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

### Atrybuty techniczne

Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica)	Ø 2,5
Zakres cięcia drutu twardego (średnica)	Ø 1,6
Zakres pracy w mm <sup>2</sup>	0,5 — 0,75 / 1,5 / 2,5 mm <sup>2</sup>

*Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych*



