

Produktinformation

50 00 160

Kneifzange

DIN ISO 9243

- Für härteste Beanspruchung
- Bei Handwerkern wegen der präzisen Verarbeitung beliebt
- Hohe Verschleißfestigkeit und ausgewogene Gewichtsverteilung
- Schneidhärte ca. 60 HRC
- Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet



Allgemein

Artikel-Nr.	50 00 160
EAN	4003773023111
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Gewicht	225 g
Abmessungen	160 x 45 x 21 mm
Norm	DIN ISO 9243
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 1,8 mm
Schneidenlänge mm	20,5 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

