

Termékinformációk

95 26 165

Kábelolló Nyitórugóval

IEC 60900 DIN EN 60900

- Egy- és több erű Cu- és Al-kábelek vágásához
- Simán és tisztán vág, nem lapít
- Nem alkalmas acélhuzalhoz és hidegen 1 húzott rézvezetékekhez
- Edzett vágóélek precíziós köszörüléssel
- Könnyű vágás egykezes használatnál
- Beszorulás elleni védelemmel
- Utánállítható csavaros csukló, önbiztosító
- A csuklóban fekvő nyitórugó, védetten és elveszítetlenül
- Különleges minőségű speciális szerszámacél, kovácsolt, olajban edzett



⚡ 1000 V 

Altalános	
Cikkszám	95 26 165
EAN	4003773069980
Olló	krómozott
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal szigetelt, VDE-típusengedély
Súly	275 g
Méret	165 x 63 x 26 mm
Szabvány	DIN EN 60900 IEC 60900

Műszaki jellemzők	
Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	50 mm ²
Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	Ø 15 mm
AWG	1 / 0
VDE-engedéllyel	igen

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



kábelszűrés kábelvágóval könnyű, tiszta vágat a kábel alakváltozása nélkül



95 26 165: zárókilinccsel reteszelt ollók, belső nyitórugóval

