

Artikelnummer:
79853

EAN-Nummer:
4000870798539

Name
MaxLED 250 Stripe 1m Warmweiß IP20 2700K 4W 230/24V Silber

Hersteller
Paulmann

Leuchtmitteldaten

| | |
|----------------------|---------|
| Zündzeit < | 0 s |
| Entspricht Glühlampe | 28 W |
| Lichtstrom LED-Modul | 300 lm |
| Nennlichtstrom | 300 lm |
| Bestückung | 4 W |
| Farbwiedergabeindex | > 80 Ra |



Kaufmännische Daten II

| | |
|------------------------|-------------------|
| Verpackungseinheit SAP | 1 |
| Verpackungsmaße BxHxL | 8,3 x 14,6 x 4 cm |
| Zolltarifnummer | 94054231900 |
| Ursprungsland | CN |



Kaufmännische Daten

| | |
|----------------------|---------|
| VPE pro Masterkarton | 1 |
| Garantie | 5 Jahre |

Abmessungen

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Länge | 1 m |
| Breite | 1.010 mm |
| Tiefe | 12,5 mm |
| Höhe | 3 mm |
| Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe) | 3 x 1.010 x 12,5 mm |



Technische Daten

| | |
|------------------------|-------------|
| Farbtemperatur Bereich | 2.700 K |
| Gewicht netto | 21 g |
| Lebensdauer | 30.000 h |
| Gewicht brutto | 45 g |
| Bestückung | incl. 1x4 W |
| IP Schutz | IP20 |
| Dimmbar | Ja |
| Material | Kunststoff |
| Farbe | Silber |
| Anzahl Brennstellen | nv |
| Inklusive Leuchtmittel | ✓ |