

Cemo plateau roulant

Pour 400 l bac grande capacité en plastique renforcé de fibres de verre, plateau longueur x largeur 1045 x 645 mm, hauteur avec récipient 760 mm, structure en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, 4 roulettes pivotantes. 2 roulettes pivotantes avec freins



Numéro d'article: 100595



Cemo Châssis roulant pour bac grand volume

plateau roulant

- Pour 400 l bac grande capacité en plastique renforcé de fibres de verre
- plateau longueur x largeur 1045 x 645 mm
- hauteur avec récipient 760 mm
- structure en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- 4 roulettes pivotantes. 2 roulettes pivotantes avec freins
- avec bandage polypropylène

Détails techniques

appareil de manutention	châssis roulant	surface	galvanisé
type de rouleur	plateau roulant	barre directrice	non
pour type de récipient	bac grand volume	pneumatique	polypropylène
pour contenants	400 l	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
longueur de plateau	1045 mm	équipement roue	2 roulettes pivotantes avec freins

largeur de plateau	645 mm	hauteur avec bac	760 mm
matériau	acier	Poids	14 kg