

Kärcher Zuigslang voor nat- droogzuigers

KÄRCHER

slanglengte 4 m, nominale breedte 40 mm, met bochtstuk, PFC-module en C40-clip-aansluiting, elektrisch geleidend

Artikelnummer: 119519



Zuigslang voor nat-droogzuigers

- slanglengte 4 m
- nominale breedte 40 mm
- met bochtstuk, PFC-module en C40-clip-aansluiting
- elektrisch geleidend
- hoogte x lengte x breedte 120 x 650 x 650 mm

Technische details

reinigingstype	Accessoires	slang/buis uitvoering	elektrisch geleidend
voor reinigingsapparaat	nat-droogzuigers	hoogte	120 mm
slanglengte	4 m	lengte	650 mm
antistatisch	nee	breedte	650 mm
nominale breedte	40 mm	gewicht	1,42 kg
slang/buis uitrusting	bochtstuk, PFC-module, C40-clip-aansluiting		

Gerelateerde Producten

119312		nat-droogzuigers, vermogen 2760 W, luchtvolume 2x4440 l/min, volume bak 55 l, papieren filterzakken, Werkbreedte 360 mm
119319		nat-droogzuigers, vermogen 2x1380 W, luchtvolume 2x4440 l/min, volume bak 65 l, papieren filterzakken, Werkbreedte 360 mm
119321		nat-droogzuigers, vermogen 2x1380 W, luchtvolume 2x4440 l/min, volume bak 75 l, papieren filterzakken, Werkbreedte 360 mm
119322		nat-droogzuigers, vermogen 2x1380 W, luchtvolume 2x4440 l/min, volume bak 75 l, papieren filterzakken, Werkbreedte 360 mm
119323		nat-droogzuigers, vermogen 2x1380 W, luchtvolume 2x4440 l/min, volume bak 65 l, papieren filterzakken, Werkbreedte 360 mm
119324		nat-droogzuigers, vermogen 2x1380 W, luchtvolume 2x4440 l/min, volume bak 75 l, papieren filterzakken, Werkbreedte 360 mm