

mini-palette

D2

en polypropylène, hauteur x longueur x largeur 160 x 800 x 600 mm, force statique / dynamique 2000 / 500 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajouré, avec nopas d'empilage, protection de la charge avec bordure de sécurité, en noir



Mindestbestellmenge = 4 pièce

Numéro d'article: 142939



Mini-palette D2

mini-palette





- en polypropylène
- hauteur x longueur x largeur 160 x 800 x 600 mm
- force statique / dynamique 2000 / 500 kg
- préhension Sur tous les côtés
- largeur d'entrée côté longueur/largeur 604 / 567 mm
- soubassement patins
- tablette supérieure ajouré, avec nopas d'empilage
- protection de la charge avec bordure de sécurité
- en noir
- poids 7,5 kg

Détails techniques

type d'emballage	palette	soubassement	patins
type de palette	mini-palette	protection de la charge	bordure de sécurité

hauteur	160 mm	Largeur d'entrée côté longueur	604 mm
longueur	800 mm	Largeur d'entrée côté largeur	567 mm
largeur	600 mm	charge dynamique	500 kg
capacité de charge statique	2000 kg	bordure de sécurité	oui
matériau	polypropylène	emboîtable	non
possibilité d'entrée	Sur tous les côtés	couleur	noir
revêtement extérieur	ajouré, avec nopas d'empilage	Poids	7,5 kg
gerbable	oui		

Cela s'adapte aussi ...

202873		diabolo de manutention, force 250 kg, roues avec bandage caoutchouc plein, pelle largeur x profondeur 400 x 150 mm, structure en acier, soudé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
204206		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 320 x 600 x 400 mm, capacité 61 l, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein
208879		fût à couvercle, hauteur x Ø 610 x 400 mm, capacité 60 l, pour produits dangereux solides, en polyéthylène, fût / couvercle bleu / noir
240208		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 800 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage nylon, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 70 x 82 mm