

RAU

établi roulant

Serie 8000

hauteur x largeur x profondeur 880 x 750 x 700 mm, plateau de table en hêtre, force 450 kg, finition de la structure 4 roul., soubassement 1 tablette, 1 barre de poussée, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, soubassement avec 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes



Numéro d'article: 148658

RAU.



RAU Établi Serie 8000

établi roulant

- hauteur x largeur x profondeur 880 x 750 x 700 mm
- plateau de table en hêtre
- épaisseur de panneau 40 mm
- force 450 kg
- finition de la structure 4 roul.
- soubassement 1 tablette, 1 barre de poussée
- structure en acier
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- soubassement avec 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- avec bandage caoutchoucsur jante polypropylène
- Ø de roue 125 mm
- Produit livré livré monté
- 10 années de garantie

Détails techniques

type de meuble	table	matériau de châssis	acier
type de table	établi	surface de châssis	finition peinture époxy
Exécution du bâti	4 roul.	couleur du châssis	gris clair // RAL7035
forme de châssis	piètement 4 pieds	tablettes	1 pièce
hauteur	880 mm	roulant	oui
largeur	750 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
profondeur	700 mm	pneumatique	caoutchouc
épaisseur de panneau	40 mm	matériau de jante	polypropylène
charge	450 kg	Ø de roue	125 mm
hauteur réglable	non	livraison	livré monté
conducteur d'électricité	non	garantie	10 années
équipement établi	1 tablette, 1 barre de poussée	Poids	43,05 kg
matériau de plaque	hêtre		