

stumpf

conteneur de tri sélectif

Modul-Vario 45

non inflammable, Capacité 1 x 45 l, hauteur x largeur x profondeur 800 x 400 x 380 mm, dispositif de fixation extensible avec dispositif de serrage en caoutchouc pour la fixation de sac, corps en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures aluminium gris, couvercle en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures aluminium gris



Numéro d'article: 185707



stumpf Conteneur de tri sélectif Modul-Vario 45

actionné manuellement

conteneur de tri sélectif



- tablette
- non inflammable
- Capacité 1 x 45 l
- hauteur x largeur x profondeur 800 x 400 x 380 mm
- convient pour le intérieur
- Avec trappe d'insertion - l'ouverture s'effectue manuellement
- à fermeture amortie grâce à la fonction Soft-Close
- dispositif de fixation extensible avec dispositif de serrage en caoutchouc pour la fixation de sac
- Vidage facile par porte
- corps en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures aluminium gris

- couvercle en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures aluminium gris
- volume de livraison : étiquettes autocollantes à pictogramme incluses
- testé selon DIN 4102 BK A1
- 5 années de garantie




Détails techniques



équipement d'élimination	conteneur de tri sélectif	Auvent de protection	non
lieu d'utilisation	intérieur	système de fermeture	serrure à clé carrée
installation	tablette	couleur du couvercle	aluminium gris
capacité	45 l	exécution couleur	aluminium gris
unité collectrice	1 pièce	Matériau corps	acier
hauteur	800 mm	surface de corps	finition peinture époxy
largeur	400 mm	couleur du corps	aluminium gris
profondeur	380 mm	matériau de couvercle	acier
coupe-feu	non inflammable	surface couvercle	finition peinture époxy
modèle de poubelle	1 ouverture d'introduction	vidange par	porte
réservoir intérieur	non	gerbable	non
fixation de sac	dispositif de fixation extensible avec dispositif de serrage en caoutchouc	forme	angulaire
Activation du couvercle	manuellement	garantie	5 années
roulant	non	norme	DIN 4102 BK A1 (testé)
couvercle	oui	volume de livraison	étiquettes autocollantes à pictogramme incluses
type de couvercle	trappe d'insertion	Poids	16,6 kg
fonction couvercle	à fermeture amortie grâce à la fonction Soft-Close		

Accessoires

220550		4 roulettes doubles, dont 2 avec freins, pour conteneur de tri sélectif, bandage polyamide
220551		sac poubelle, capacité 45 - 90 l, en transparent

Cela s'adapte aussi ...

102986		bac sur roulettes, force 500 kg, plateau longueur x largeur 815 x 724 mm, hauteur 1660 mm, hauteur utile 1460 mm, rehausses : 2 ridelles (grille), structure en acier galvanisé, plateforme en polyéthylène haute pression en bleu, avec bandage plastique
146390		cadre magnétique, DIN A4 dans format vertical/horizontal, cadre en noir, face arrière magnétique
468501		Torsadeuse, pour sac poubelle

526031		support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, structure en métal/plastique rouge/noir
527157		kit de balayettes, avec crin de cheval, pelle largeur x profondeur 230 x 220 mm, Largeur de travail 200 mm, manche bois