

vatpomp

voor brandbare media met een maximale viscositeit van 500 mPas, maximale pompcapaciteit 0,56 liter per hefbeweging, dompeldiepte 910 mm, uitloop via slang

Artikelnummer: 200981



Hand- vatpomp

van roestvrij staal

vatpomp

- voor brandbare media met een maximale viscositeit van 500 mPas
- maximale pompcapaciteit 0,56 liter per hefbeweging
- dompeldiepte 910 mm
- uitloop via slang
- behuizing van RVS

Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	vaten-/containerhandling	bediening	hand
vaten-/containerhandling	pomp	max. pompcapaciteit l/hefbeweging	0,56 l/hef
pomptype	vatpomp	dompeldiepte	910 mm
medium	brandbare media	uitloop	slang
max. viscositeit	500 mPas	materiaal behuizing	RVS
opslagbak	vat	gewicht	3,07 kg

Gerelateerde Producten

200986		vatkoppeling, Geschikt voor brandbare stoffen, schroefdraad R2" fijn schroefdraad binnen, van messing vernikkeld
200988		antistatische set voor vatpomp

Dit past ook bij ...

200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
201012		opvangschaal, opvangvolume 20 l, hoogte x lengte x breedte 105 x 690 x 440 mm, 4 kamers met telkens 1 gietrand, van polyethyleen in zwart
205536		universele adapterset voor pompen
221116		beschermhandschoenen, van nitril in groen, gevoerd en geprofileerd, afmeting 8
407817		opvangbak, voor 2 x 200 liter vat, opvangvolume 224 l, hoogte x breedte x diepte 365 x 1200 x 800 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
525760		gevaarsymbool, aquatoxisch, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm