

## RAU

### werkbank

#### Tom

hoogte x breedte x diepte 760 - 1080 x 1500 x 1000 mm, tafelblad van hout met onderhoudsvriendelijke melamineharscoating in lichtgrijs, draagvermogen 500 kg, hoogteverstelling via geperforeerd onderstel, uitvoering frame 4 voeten, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs



# RAU.



Artikelnummer: 222060



## RAU Werkbank Tom












### met robuust werkblad

werkbank

- hoogte x breedte x diepte 760 - 1080 x 1500 x 1000 mm
- bladdikte 22 mm
- tafelblad van hout met onderhoudsvriendelijke melamineharscoating in lichtgrijs
- draagvermogen 500 kg
- hoogteverstelling via geperforeerd onderstel
- uitvoering frame 4 voeten
- constructie van staal
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- Leveringstoestand gedemonteerd
- 5 jaar garantie

meubeltype	tafel	materiaal plaat	hout
type tafel	werkbank	oppervlak plaat	m. melamineharscoating
uitvoering frame	4 voeten	kleur plaat	lichtgrijs
hoogte	760-1080 mm	vorm onderstel	4-voetonderstel
breedte	1500 mm	materiaal onderstel	staal
diepte	1000 mm	oppervlak onderstel	m. poedercoating
dikte plaat	22 mm	kleur onderstel	lichtgrijs // RAL7035
draagvermogen	500 kg	verrijdbaar	nee
in hoogte verstelbaar	ja	levering	gedemonteerd
hoogteverstelling door	geperforeerd onderstel	garantie	5 jaar
werkbank uitrusting	geen	gewicht	47,59 kg

## Gerelateerde Producten

222105		laden-onderbouw voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 175 x 425 x 600 mm, 1 lade(n), romp van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
222106		laden-onderbouw voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 395 x 480 x 600 mm, 2 lade(n), romp van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
222107		verrijdbaar ladeblok voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 540 x 480 x 600 mm, 2 lade(n), romp van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
222108		laden-onderbouw voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 395 x 480 x 600 mm, 3 lade(n), romp van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
222109		verrijdbaar ladeblok voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 540 x 480 x 600 mm, 3 lade(n), romp van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
222110		laden-onderbouw voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 545 x 480 x 600 mm, 2 lade(n), romp van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
222111		verrijdbaar ladeblok voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 690 x 480 x 600 mm, 2 lade(n), romp van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
222112		laden-onderbouw voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 545 x 480 x 600 mm, 3 lade(n), romp van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
222113		verrijdbaar ladeblok voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 690 x 480 x 600 mm, 3 lade(n), romp van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
222114		laden-onderbouw voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 545 x 480 x 600 mm, 4 lade(n), romp van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
222116		verrijdbaar ladeblok voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 690 x 480 x 600 mm, 4 lade(n), romp van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw

222123		uittreklade voor toetsenbord voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 85 x 640 x 485 mm, draagvermogen 20 kg, met uittrekbaar muisblad, naar keuze links of rechts uittrekbaar
222124		CPU-houder voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 500 x 150 - 230 x 500 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
222125		pc-roldeurkast voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 620 x 360 x 650 mm, achterwand met kabeldoorvoer, apparaatventilator en filtermat, romp van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
222130		legbord voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 375 x 1500 x 300 mm, draagvermogen 10 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, met afrolrand aan 3 zijden
222132		2 zwenk- en 2 bokwielen, voor werkbank, banden TPE, bouwhoogte 150 mm
222133		4 zwenkwielen, voor werkbank, banden TPE, bouwhoogte 150 mm

### Dit past ook bij ...

221109		Vloerstandaard voor poetsrollen, voor max. 430 mm brede rollen, Passend voor wielen met 450 mm diameter, frame van metaal in wit
221140		poetsdoek, cellulose, oppervlak gestanst, 800 doekjes, lengte x breedte 300 x 230 mm, wit, rollen lengte x diameter 240 m x 225 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221242		vuilniszak, inhoud 60 l, 28 µm dik, in zwart
221330		beschermbil, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met krasvaste coating, kleurloos, uitrusting: zijbescherming, directe ventilatie
222683		poetsdoek, 90 doekjes, lengte x breedte 305 x 230 mm