

verrijdbare vatenheffer

Servo

draagvermogen 300 kg, met grijpsysteem met prismabekken (360° draaibaar), binnenbreedte 278 mm, zwenkwielen met nylon-banden, Ø 80 mm, hefhoogte 120 - 750 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in blauw



Artikelnummer: 235765



verrijdbare vatenheffer

- draagvermogen 300 kg
- voor kunststof vaten
- met grijpsysteem met prismabekken (360° draaibaar)
- binnenbreedte 278 mm
- zwenkwielen met nylon-banden, Ø 80 mm
- hefhoogte 120 - 750 mm
- van staal met slag- en krasvaste poedercoating in blauw
- hoogte x lengte x breedte 1605 x 1140 x 830 mm
- gewicht 194 kg

Technische details

hijswerktuig	hefwagen	breedte vorkwiel	125 mm
hefwagentype	verrijdbare vatenheffer	hefwerktuig uitrusting	grijpsysteem met prismabekken (360° draaibaar)
draagvermogen	300 kg	hoogte	1605 mm

capaciteit vaten (max.)	1 x 60/200 liter vat	breedte	830 mm
hefhoogte	120-750 mm	wijdte (li.)	278 mm
heffing per trapbeweging met ped	25 mm	lengte	1140 mm
bediening heffing	handmatig met pedaal	materiaal	staal
bediening wielonderstel	handmatig	oppervlak	m. poedercoating
type vat	kunststof vaten	kleur	blauw
materiaal zwenkwiel	nylon	gewicht	194 kg
diameter zwenkwielen	80 mm		