

## draadgaasbodem

Voor bak breedte x diepte 1500 x 620 mm, draagvermogen 150 kg, het legbord wordt ingehangen, Met 40 mm hoog frame, van staal, galvanisch blauw verzinkt



**Artikelnummer: 244034**

draadgaasbodem

- Voor bak breedte x diepte 1500 x 620 mm
- draagvermogen 150 kg
- het legbord wordt ingehangen
- Met 40 mm hoog frame
- van staal, galvanisch blauw verzinkt

### Technische details

|                     |                |                             |                     |
|---------------------|----------------|-----------------------------|---------------------|
| transporttoestel    | transportwagen | framehoogte                 | 40 mm               |
| type wagen          | accessoire     | legborden / niveaus montage | ingehangen          |
| legbord-/niveautype | draadgaasbodem | materiaal                   | staal               |
| voor bakbreedte     | 1500 mm        | oppervlak                   | galvanisch verzinkt |
| voor bakdiepte      | 620 mm         | gewicht                     | 6,2 kg              |
| draagvermogen       | 150 kg         |                             |                     |

