

Scangrip

Lampe de travail portative

FLEX WEAR

Ampoule : DEL COB, avec clip de maintien, portée d'éclairage 45 m, angle de rayonnement 110 °, avec batterie

Numéro d'article: 254507



Lampe de travail portative

- hauteur x longueur x largeur 26 x 89 x 21 mm
- Ampoule : DEL COB
- avec clip de maintien
- durée d'éclairage 2 - 4 h
- portée d'éclairage 45 m
- angle de rayonnement 110 °
- avec variateur à 2 niveaux
- durée de charge 2,5 h
- avec batterie
- Compatible avec lithium-ions
- résistant à la température de -10 °C à +40 °C °C
- indice de protection IP20 : corps étrangers > 12,5 mm, pas de protection des eaux
- 3 années de garantie

Détails techniques

type d'outil	lampe industrielle	Durée de charge	2,5 h
type de lampe	Lampe de travail portative	longueur de câble	1 m

type d'ampoule	DEL COB	équipement lampe	clip de maintien
Portée d'éclairage	45 m	fonction lampe	avec variateur à 2 niveaux
Durée d'éclairage	2-4 h	longueur	89 mm
flux lumineux	75-150	hauteur	26 mm
flux lumineux du spot	100	largeur	21 mm
avec variateur	oui	plage de température	-10 °C à +40 °C °C
angle de rayonnement	110 °	indice de protection IP	20 : corps étrangers > 12,5 mm, pas de protection des eaux
alimentation	batterie	garantie	3 années
type de batterie	lithium-ions	Poids	0,08 kg
capacité de batterie	0,8 Ah		