

C+P

wasgoedverdeelkast

Classic Plus

hoogte x breedte x diepte 1850 x 800 x 500 mm, vak breedte 400 mm, Afsluitbaar met cilinderslot, deuren gemeenschappelijk afsluitbaar, onderbouw staand op vloer met stelschroeven, romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs, front met moffellak in RAL3003 robijnrood

Artikelnummer: 256714

Classic+



wasgoedverdeelkast

- hoogte x breedte x diepte 1850 x 800 x 500 mm
- vak breedte 400 mm
- deuraanslag beide zijden
- deuropeningshoek 110 °
- per vak 4 vaste legborden
- dubbele openslaande deur met ventilatiesleuven en etikettenlijsten
- inliggende deuren met binnenliggende penscharnieren
- Elke deur is standaard uitgerust met een systeem voor gedempte sluiting
- Hoge stabiliteit en torsiestijfheid dankzij materiaalversterking op belangrijke punten en de geavanceerde BIONIC Steel Frame-structuur bestaande uit vouwen, steunen en tussenruimten

- Afsluitbaar met cilinderslot
- deuren gemeenschappelijk afsluitbaar
- Extra ventilatieopening in de behuizing
- onderbouw staand op vloer met stelschroeven
- constructie van staal, stevig gelast
- romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
- front met moffellak in RAL3003 robijnrood
- inbraakwerend conform niveau B volgens DIN 4547-2
- 10 jaar garantie

Technische details

meubeltype	kast	oppervlak romp	gemoffeld
type kast	garderobe-/vakkenkast	oppervlak front	gemoffeld
vakken	2 stuks	kast uitrusting	4 vaste legborden
hoogte	1850 mm	legborden / schappen aantal	8 stuks
breedte	800 mm	legbord-/niveautype	legbord
diepte	500 mm	type deur	dubbele openslaande deur met ventilatiesleuven en etikettenlijsten
breedte vak	400 mm	deuraanslag	beide zijden
scheidingswand	ja	deur uitvoering	inliggend, binnenliggende penscharnieren
onderbouw	staand op vloer	openingshoek deur	110 °
afsluitbaar	ja	stabiliteit/versteviging/scho- ren	vouwen, steunen
sluitsysteem	cilinderslot	opstelling	wand
sluitfunctie	deuren gemeenschappelijk afsluitbaar	garantie	10 jaar
materiaal	staal	ventilatie	behuizing en front
materiaal verwerking	gelast	deurdemping	ja
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035	norm	niveau B volgens DIN 4547- 2 Inbraakwerend
kleur voorkant	robijnrood // RAL3003	gewicht	41,3 kg

Gerelateerde Producten

257445		sokkel, hoogte x breedte x diepte 100 x 800 x 500 mm, van staal gelakt in RAL7035 lichtgrijs, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
257467		sokkel, hoogte x breedte x diepte 100 x 800 x 500 mm, van kunststof in RAL7035 lichtgrijs, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
271458		schuin opzetzak voor garderobekast of lockersysteem, Voor kastbreedte 800 mm, hoogte 230 mm, van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
272037		openslaande deur met perforaties, voor garderobekast of lockersysteem, van staal
272039		gladde openslaande deur, zonder ventilatieopeningen, voor garderobekast of lockersysteem, van staal, meerprijs per deur! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
272042		nivelleervoeten voor staande locker

272047		schuin opzetdak voor garderobekast of lockersysteem, Voor kastbreedte 800 mm, hoogte 230 mm, van staal met moffellak
272050		begrenzer deuropeningshoek 90°, voor garderobekast of lockersysteem, van staal
272051		spiegel, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, hoogte x breedte 110 x 90 mm, van glas
272052		kledinghanger, voor garderobekast, met speciale ophanging, van hardhout gelakt in zwart
272054		etikethouder, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, van kunststof
272063		Safe-O-Mat, voor garderobekast of lockersysteem, voor 1- of 2-euro-munten
272064		deur met krasbescherming, Voor cilinderslot, van kunststof
272065		nummerbord, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, hoogte x breedte 30 x 50 mm, van RVS
272067		nummerbord, Voor cilinderslot, achterzijde zelfklevend, hoogte x breedte 79 x 45 mm, van kunststof