

PAVOY lockerkast Basis Plus

hoogte x breedte x diepte 1800 x 600 x 500 mm, met 10 vakken, vakbreedte 300 mm, afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw sokkel, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 501795



PAVOY Vakkenkast Basis Plus

lockerkast



- hoogte x breedte x diepte 1800 x 600 x 500 mm
- met 10 vakken
- vakbreedte 300 mm
- openslaande deuren met draaibouten aan de binnenkant en aanslagbuffers
- openslaande deuren met draaibouten aan de binnenkant en aanslagbuffers
- zeer stabiele deuren door kokerprofiel aan de binnenzijde
- afsluitbaar met cilinderslot
- onderbouw sokkel
- constructie van plaatstaal, gelast
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- GS- en TÜV-getest

- 10 jaar garantie

Technische details

meubeltype	kast	kleur romp	lichtgrijs // RAL7035
type kast	lockerkast	kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035
hoogte	1800 mm	oppervlak romp	m. poedercoating
breedte	600 mm	oppervlak front	m. poedercoating
diepte	500 mm	vakbreedte (li.)	245 mm
vakken aantal	10 stuks	kleur bodem	lichtgrijs // RAL7035
vakbreedte	300 mm	oppervlak legbord	m. poedercoating
onderbouw	sokkel	certificering	GS // TÜV
afsluitbaar	ja	garantie	10 jaar
sluitsysteem	cilinderslot	deur uitvoering	openslaande deuren met draaibouten aan de binnenkant en aanslagbuffers
materiaal	plaatstaal	stabiliteit / versterking / vers	deuren met kokerprofiel aan de binnenzijde
materiaal verwerking	gelast	gewicht	48 kg

Dit past ook bij ...

504275		wandklok, draadloos signaaluurwerk, wijzerplaat in wit met Arabische cijfers, diameter 300 mm, behuizing van kunststof in zilverkleurig, spanningsverzorging via batterijgebruik
523187		vloermat voor vochtige ruimte, voor effen oppervlakken, breedte 600 mm, van polyethyleen met opengewerkt oppervlak in wit