

Kabelstrop

2 strengen, draagvermogen 0 - 45° / 45 - 60° 1400 / 1000 kg, nuttige lengte 1 m, kabel-Ø 10 mm, met ooghaak

Artikelnummer: 505017



Kabelstrop

met 2 strengen

kabelstrop

- 2 strengen
- draagvermogen 0 - 45° / 45 - 60° 1400 / 1000 kg
- nuttige lengte 1 m
- kabel-Ø 10 mm
- met ooghaak
- van staal
- conform DIN EN 13414-1 en de aanbevelingen van FSA

Technische details

hijswerktuig	aanslagmiddel	aantal bundels	2 stuks
aanslagmiddel	kabelstrop	haaktype	ooghaak
draagvermogen (enkelvoudig direc	1400 kg	kabel-Ø	10 mm
draagvermogen 0-45°	1400 kg	materiaal	staal
draagvermogen 45-60°	1000 kg	norm	DIN EN 13414-1 //

	aanbevelingen FSA
nuttige lengte 1 m	gewicht 3,18 kg

Gerelateerde Producten

505027	·	extra lengte voor kabelstrop, draagvermogen 1400 kg, 2 strengen, meerprijs per meter! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
--------	---	---