

stumpf gereedschapswagen Serie 3000

hoogte x breedte x diepte 1310 x 500 x 500 mm, uitgerust met 1 lade, 2 legborden, 1 lessenaar, 1 lade(n), romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 946024



stumpf Gereedschapskast Serie 3000

met uittrekbare legborden en laden

gereedschapswagen





- hoogte x breedte x diepte 1310 x 500 x 500 mm
- constructie van plaatstaal
- uitgerust met 1 lade, 2 legborden, 1 lessenaar
- vleugel deur
- met draaigreep
- Per 25 mm verstelbaar
- draagvermogen per niveau 35 kg
- 1 lade(n)
- ladegeleider 100 %
- Per 25 mm verstelbaar
- 2 uittrekbak(ken), draagvermogen per bak 35 kg
- afsluitbaar met cilinderslot
- onderbouw rollen
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

- 5 jaar garantie





Technische details

meubeltype	kast	kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035
type kast	lessenaar	materiaal	plaatstaal
type lessenaar	lessenaarkast	oppervlak romp	m. poedercoating
type deur	vleugeldeur	oppervlak front	m. poedercoating
hoogte	1310 mm	verrijdbaar	ja
breedte	500 mm	sluitsysteem	cilinderslot
diepte	500 mm	onderbouw	rollen
lessenaar uitrusting	1 lade, 2 legborden, 1 lessenaar	oppervlak legbord	verzinkt
in hoogte verstelbaar legbord	25 mm	uittrekrails	kogelgelagerd
draagvermogen legbord	35 kg	afsluitbaar	ja
laden aantal	1 stuks	greep	draaigreep
uittrekbare lade	100 %	uitrusting gedetailleerd	1 lade, 2 uittrekbare legborden, lessenaar, rijplaat
hoogteverstelraster lade	25 mm	garantie	5 jaar
draagvermogen uitgetrokken	35 kg	uittrekbaar legbord	100 %
uittrekbare legborden	2 stuks	gewicht	44,6 kg
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035		

Gerelateerde Producten

946432		uittrekbaar legbord voor werkplaatkast, met bakrand, breedte x diepte 500 x 500 mm, voor een vaklast van 35 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
946454		geribbelde mat, breedte x diepte 500 x 500 mm, in zwart
946498		lade voor werkplaatkast, hoogte 90 mm
974529		indelingsset, met 11 vakken, van kunststof in zwart

Dit past ook bij ...

147357		milde reinigingspasta, tube met 250 ml inhoud
194847		werkplek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
974176		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 125 x 145 x 230 / 200 mm, van polypropyleen in rood

