



Faseroptisches Ringlicht

SRL6

MADE
IN
GERMANY

- Hohe Flexibilität und Lichtausbeute
- Sehr gute Transmission
- Geringe Wärmeentwicklung am Objekt
- Für Halogen- und LED-Kaltlichtquellen
- Adaptierbar auf Lichtquellen aller Hersteller
- Kundenorientiert anpassbar



Technische Daten

Arbeitsabstand	ca. 35 mm - 150 mm
Optimaler Arbeitsabstand	ca. 50 mm
Durchmesser aktive Lichtleitung	9 mm
Lichtleiteranschluss	15 mm (Standard)
Höhe	25 mm
Außendurchmesser	92 mm
Spanndurchmesser	66 mm
Länge Zuleitung	1,00 m
Umgebungstemperatur	max. 80°C
Temperatur Eingang (Lichtquelle)	max. 240°C
Material	eloxiertes Aluminium
Farbe	titan
Material Schlauch	Stahlspirale, PVC

Ausführungen

100-008508	SRL6	Zuleitung 1 m, aktiver Durchmesser 9,0 mm
------------	------	---