

Randleiste Bodenrost

Stecksystem, Höhe x Länge x Breite
25 x 400 x 110 mm, Aus Hochdruck-
Polyethylen mit durchbrochener
Oberfläche in weiß, Beständig
gegen viele Öle, Lösungsmittel,
Laugen und Säuren



Artikelnummer: 101611



Randleiste Bodenrost





- geeignet für Nass- und Trockenbereiche
- Stecksystem
- Höhe x Länge x Breite 25 x 400 x 110 mm
- Aus Hochdruck-Polyethylen mit durchbrochener Oberfläche in weiß
- Element mit Steckverbindungen
- Beständig gegen viele Öle, Lösungsmittel, Laugen und Säuren

Technische Details

Arbeitsplatzausstattung	Bodenbelag	Höhe	25 mm
Bodenbelag	Bodenrost	Länge	400 mm
Konfektionierung	Stecksystem	Breite	110 mm
Modul	Randleiste	Bodenbelag Ausstattung	Element mit Steckverbindungen
geeignet für (Branche/Bereich)	Nass- und Trockenbereiche	elektrisch leitend	nein
Material Lauffläche	Hochdruck-Polyethylen	Schwer entflammbar	nein

Oberfläche Bodenbelag	durchbrochen	Beständigkeit	gegen viele Öle, Lösungsmittel, Laugen und Säuren
Farbe	weiß	Gewicht	0,15 kg

Dazu passt auch ...

504400		Pflasterspender, Füllung: 2 x 45 Pflaster wasserfest, Höhe x Breite 135 x 230 mm, Gehäuse aus Kunststoff in grün
508821		Stehhilfe, Sitz aus PU-Schaum in schwarz, Sitz Höhe 600 - 850 mm, Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
527157		Handfeger-Set, mit Rosshaarborsten, Schaufel Breite x Tiefe 230 x 220 mm, Arbeitsbreite 200 mm, Holz-Stiel
528713		Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 840 x 2000 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4-Fußgestell, Ausstattung: 2 Schubladen, 2 Schränke, 1/2 Ablageboden, Verschießbar mit Zylinderschloss, Gestell mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Einbrennlackierung in RAL5010 Enzianblau