


## KERN Plattformwaage

Plattform aus Edelstahl, Breite x Tiefe  
318 x 308 mm, Wägebereich von 0  
bis 150 kg, Ablesbarkeit in 50 g  
Schritten

Artikelnummer: 158973



## KERN Plattformwaage

KERN Plattformwaage




- Plattform aus Edelstahl, Breite x Tiefe 318 x 308 mm
- Wägebereich von 0 bis 150 kg
- Ablesbarkeit in 50 g Schritten
- Höhe x Breite x Tiefe 75 x 318 x 308 mm
- Mit den Funktionen Justieren (CAL), Stückzahl, Prozentbestimmung, Wägeeinheitenwechsel, Hold, Pre-Tare
- Ausgestattet mit LC-Display, Datenschnittstelle für Drucker oder PC
- Schutzart IP65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen
- Netzadapter 230V/50 Hz, Batteriebetrieb möglich

### Technische Details

Waagentyp	Plattformwaage	Höhe	75 mm
Material Plattform	Edelstahl	Breite	318 mm
Plattformbreite	318 mm	Tiefe	308 mm

Plattformtiefe	308 mm	Stückzählfunktion	ja
Wägebereich	0-150 kg	Tarieren	ja
Ablesbarkeit	50 g	WEEE- Registrierungsnummer	DE80821200
Waage Funktionen	Justieren (CAL), Stückzahl, Prozentbestimmung, Wägeeinheitenwechsel, Hold, Pre-Tare	WEEE-Geräteart	Kleingerät KAT 5
IP Schutzart	65: Eindringen von Staub, Wasserstrahl aus allen Richtungen	Marke laut EAR-Register	KERN
Spannungsversorgung	Netzadapter 230V/50 Hz, Batteriebetrieb möglich	Gewicht	5,8 kg
Waage Ausstattung	LC-Display, Datenschnittstelle für Drucker oder PC		

### Dazu passt auch ...

221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
227890		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 43, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft
227908		Unisex-Arbeitschhose, Größe M, Schnitt bequem und weit